



Dynalite- Mehrzweckregler

Dynalite Basismodule

Ein Projekt kann zahlreiche verschiedene Lasttypen enthalten, mit denen jeweils ein bestimmter Beleuchtungseffekt erzielt werden soll. Jede dieser Lasten muss eventuell auf eigene Weise angesteuert werden. Die Mehrzweckregler von Philips Dynalite lassen sich mit Hilfe geeigneter Ausgangsmodule entsprechend anpassen. Bei Verwendung von Mehrzweckreglern für DIN-Schienen kann für jeden Schaltkreis ein eigener Steuerungstyp ausgewählt werden: Relais, Phasenan- und -abschnittsdimmer, Vorschaltgeräte, Regler mit sofort nutzbaren Funktionen, Lüfter und Jalousien. Ein einziges Gerät kann so mehrere Lasttypen in beliebigen Kombinationen ansteuern, wodurch sich die Installation deutlich vereinfacht und keine Schaltkreise ungenutzt bleiben.

Vorteile

- Die Regler unterstützen verteilte Intelligenz, d. h. jeder Regler hat einen eigenen Prozessor mit Voreinstellungen und kann als eigenständige Einheit fungieren.
- Manche Geräte verfügen über sofort nutzbare Funktionen, die aber auch die Möglichkeit zur Neukonfiguration bieten.
- Vereinfachte Abläufe bei Netzwerknachrichten und Inbetriebnahme

Merkmale


- Regler können die verschiedenen Leuchtengruppen eines Projekts direkt ansteuern.
- Alle Regler kommunizieren über branchenübliche RS485-Anschlüsse mit anderen Geräten im DyNet-Netzwerk sowie mit Geräten von Drittanbietern wie Klimaanlage, Netzwerkgeräten oder Bedienelementen.
- Für die Anbringung auf DIN-Schienen und in Wandkästen erhältlich
- Die Geräte können mehr als 170 Voreinstellungen speichern und über einfache Netzwerknachrichten komplexe Schaltlogiken abrufen.
- In jedem Relaisgerät sind voreingestellte Szenarien gespeichert.

Dynalite Basismodule


Anwendung

- Abhängig vom Beleuchtungssystem, in dem die Lichtregelung angewandt wird


Versions




DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control
module



DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module




DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module

Produktdetails




DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control
module

Dynalite Basismodule


Produktdetails



DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module

