



Kifinomult, mégis egyszerű, energiatakarékos világításszabályozási megoldások

Dynalite Multipurpose Controllers

Az egyes projekteken belül számos különböző világítási terhelési típusra lehet szükség a kívánt eredmény eléréséhez. A terhelési típusok mindegyike eltérő típusú vezérlést igényelhet. A többcélú szabályozóeszközökből álló Dynalite termékcsalád tagjai különböző kimeneti modulok használatával teszik lehetővé a kimenettípusok testreszabását. DIN-sínes többcélú szabályozóeszköz használata esetén az egyes áramkörökhöz egy adott típusú vezérlés választható: relé, felfutó éllel vezérelt szabályozó, lefutó éllel vezérelt szabályozó, vezérlőszabályozás, szabályozás gyárilag programozott funkciókkal, ventilátorvezérlés és redőny-/árnyékolóvezérlés. Az egyes eszközöket bármilyen kombinációban használva több terheléstípus vezérlése lehetséges. Ez egyszerűsíti a felszerelést, és megelőzi a használaton kívüli áramkörök kapacitásának pazarlását.

Előnyök

- A szabályozók támogatják az elosztott intelligencia alkalmazását, ezért minden eszköz előre programozott processzorral rendelkezik, és önálló szabályzóegységként képes működni
- Egyes eszközök gyárilag programozott funkciókkal rendelkeznek, amelyek átkonfigurálhatók
- Egyszerűbb hálózati üzenetek és üzembe helyezés

Dynalite Multipurpose Controllers

Alkalmazás

- Kereskedelem és vendéglátóipar, irodák és ipari létesítmények
- Nyilvános helyek, stadionok és többcélú rendezvényközpontok
- Lakóövezetek

Versions



DMC2 Multipurpose Modular Controller




DMD316 FR UL



DCM DYNET Communications Module




DMP310 GL UL




DMR316 UL



DSM2 XX Supply module



DDMC802 8 x 2A Multipurpose Modular Controller




DGBM200 2 Channel Signal dimmer driver module

Dynalite Multipurpose Controllers

Versions

DGLM105 1 x 5 A Leading edge dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module





DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module








Méretezett rajza



Dynalite Multipurpose Controllers

Méretezett rajza



Termék részletei



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - Front




DMC2 Multipurpose Modular
Controller - exploded view

Dynalite Multipurpose Controllers

Termék részletei



**DMC2 Multipurpose Modular
Controller - open**



**DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - exploded view**




**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomClose**




**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomOpen**



**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603**



**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 Front**



**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 Front**



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316

Dynalite Multipurpose Controllers

Termék részletei



DMC4 DSM4 DMR316



DMC4 DSM4 DMR316 Front




DMD316 FR UL Front



DCM-DYNET Communications module




DMP310_GL_UL Front



DMD316_UL Front



DMR316_UL Front




DSM2_XX Supply Module Front

Dynalite Multipurpose Controllers

Termék részletei


DDMC802 front detail



DGBM200 2 Channel Signal dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module



Dynalite Multipurpose Controllers

