

# PHILIPS

## Lighting



# Dynalite, Çok Amaçlı Denetleyiciler

## Dynalite Multipurpose Controllers

Herhangi bir projede, istenen sonucu elde etmek için birçok farklı tipte aydınlatma yükü gerekebilir. Bu yük tiplerinin her biri farklı tarzda bir kontrol gerektirebilir. Philips Dynalite çok amaçlı denetleyici birimleri ürün serisi, farklı çıkış modülü birimleri yoluyla çıkış tiplerinin özelleştirilmesini sağlar. DIN-rail çok amaçlı denetleyicileri kullanırken, her bir devre için belirli tipte bir kontrol seçilebilir: röle, ön kenar ışık ayarlayıcı, arka kenar ışık ayarlayıcı, balast kontrolü, hazır işlevler ile denetleyici, fan kontrolü ve panjur/perde kontrolü. Herhangi bir kombinasyonda, birden çok yük tipi tek bir cihazdan kontrol edilebilir. Bu hem kurulumu kolaylaştırır hem de devrelerin kapasitelerinin gereksiz yere kullanılmasını önler.

### Faydaları

- Denetleyiciler, dağınık zekâyı destekler, yani her cihazın önceden ayarlanmış bir CPU'su vardır ve bağımsız bir kontrol birimi olarak hareket edebilir.
- Bazı cihazların, yeniden yapılandırma becerisi ile hazır işlevleri vardır
- Basitleştirilmiş ağ mesajları ve hizmete alma işlemi

### Özellikler

- Denetleyiciler, doğrudan projeler içindeki farklı aydınlatma gruplarını çalıştırmak için kullanılabilir
- Denetleyiciler, DyNet ağındaki diğer cihazlar ve HVAC, ağ cihazları, kullanıcı arayüzleri gibi 3. taraf cihazları ile iletişim kurmak için endüstri standardı RS485 bağlantı noktasını destekler.
- Hem DIN-rail hem de sıva üstü kutu olarak edinilebilir
- Cihazlar 170'ten fazla ön ayar depolayabilir. Böylece, karmaşık açma/kapatma mantıkları basit ağ mesajlarıyla geri çağrılabilir.
- Her röle cihazı içinde önceden ayarlanmış senaryolar saklanabilir.

# Dynalite Multipurpose Controllers

## Uygulama

- Perakende ve Konaklama, Ofis ve Sanayi
- Kamu alanları, Stadyumlar ve çok amaçlı Etkinlik Merkezleri
- Konut

## Versions



DMC2 Multipurpose Modular Controller



DMC4-CE Multipurpose Modular Controller



DMD316 FR UL




DMP603 GL UL



DMR316 FR UL



DMR610 GL UL



DSM4 XX



DCM DYNET Communications Module

# Dynalite Multipurpose Controllers

## Versions

DMD316 UL



DSM2 XX Supply module




DDMC802 8 x 2A Multipurpose Modular Controller




DGBM200 2 Channel Signal dimmer driver module





DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module











## Boyutlu çizim





# Dynalite Multipurpose Controllers

## Boyutlu çizim



# Dynalite Multipurpose Controllers


## Boyutlu çizim



## ÜRÜN BİLGİLERİ



DMC2 Multipurpose Modular Controller - Front



DMC2 Multipurpose Modular Controller - exploded view



DMC2 Multipurpose Modular Controller - open



DMC4-CE Multipurpose Modular Controller - exploded view



DMC4-CE Multipurpose Modular Controller - front



DMC4 Complete BottomOpen Front

# Dynalite Multipurpose Controllers

## ÜRÜN BİLGİLERİ




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316  
DMR610 DMP603 BottomClose




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316  
DMR610 DMP603 BottomOpen



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316  
DMR610 DMP603



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316  
DMR610 DMP603 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316  
DMR610 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316



DMC4 DSM4 DMR316



DMC4 DSM4 DMR316 Front

# Dynalite Multipurpose Controllers

## ÜRÜN BİLGİLERİ



DMC4 DSM4 Front



DMC4 Empty BottomOpen



DMC4 UL BS




DMC4 UL Empty



DMC4 UL Empty Front



DMD316 FR UL Front



DMP603 GL UL Front



DMR316 FR UL Front

# Dynalite Multipurpose Controllers

## ÜRÜN BİLGİLERİ

DMR610 GL UL Front




DSM4 XX Front




DCM-DYNET Communications module




DMP310\_GL\_UL Front



DMD316\_UL Front




DMR316\_UL Front



DSM2\_XX Supply Module Front




DDMC802 front detail






# Dynalite Multipurpose Controllers


## ÜRÜN BİLGİLERİ



DGBM200 2 Channel Signal  
dimmer driver module



DGMT402 4 x 2 A Trailing edge  
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge  
dimmer module

