



Sofistikerede, men enkle, energibesparende løsninger af lysstyring

Dynalite Relay Controllers

Relæ- og universalenheder er en af de mest populære typer af belysning, og derfor kan de også have den største effekt på energi- og lysstyring. Denne Philips Dynalite-løsning fås som DIN-skinne- og installation i boks på væg. Uanset valget er det muligt at få en lang række relæcontrollere med forskellige kredsløbsantal og -størrelser til at fungere individuelt eller i system og dermed opfylde ethvert projektønske. Hver enhed kan gemme over 170 forudindstillinger, hvilket gør komplekse omskiftningsfunktioner logiske og til enkle netværksmeddelelser. De nødvendige forudindstillinger er gemt i hver relæenhed, hvilket forenkler indkøringsprocesser og netværksmeddelelser.

Fordele

- Mulighed for at forbinde forskellige relæcontrollere med forskellige kredsløbsantal og -størrelser, så de kan fungere individuelt såvel som i system.
- Forenkler indkøring og netværksmeddelelser.

Funktioner

- Fås som DIN-skinne- og vægboksinstallation
- Hver enhed kan gemme over 170 forudindstillinger

Anvendelsesområder

- Detailhandel, samt hotel og restaurant, kontor og industri
- Offentlige områder, stadioner og aktivitetscentre
- Boligområder

Dynalite Relay Controllers

Versions



DDRC1220FR-GL 12 x 20A Relay Controller



DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller



DMRC210 Relay Controller





PDUVCC




DDRC-GRMS-E

Målskitse




Dynalite Relay Controllers

Målskitse




Oplysninger om produktet

Front of the DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller



Dynalite Relay Controllers

Oplysninger om produktet

DMRC210 Relay Controller

