



Kifinomult, mégis egyszerű, energiatakarékos világításszabályozási megoldások

Dynalite relé vezérlők

A világításvezérlés egyik legnépszerűbb módszereként a relévezérlők jelenthetik a legnagyobb előnyt az energiamegtakarítás és a világításvezérlés szempontjából. A Dynalite megoldás DIN-sínes és falra szerelhető kivitelben egyaránt elérhető, és a relévezérlők széles körének használatát teszi lehetővé különböző számú és méretű áramkörökkel, amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön vagy rendszerbe kapcsolva használhatók. Minden eszköz több mint 170 előbeállítás tárolására képes, így egyszerű hálózati üzenetekkel összetett kapcsolási műveletek hajthatók végre. Mivel az előre megadott beállításokat az egyes reléeszközök tárolják, ezért az üzembe helyezési folyamat és a hálózati üzenetek egyszerűsödnek.

Előnyök

- Több relévezérlő használatát teszi lehetővé különböző számú és méretű áramkörökkel, amelyek külön-külön vagy rendszerbe kapcsolva használhatók
- Egyszerűsíti az üzembe helyezést és a hálózati üzenetek használatát

Alkalmazás

- Kereskedelem és vendéglátóipar, irodák és ipari létesítmények
- Nyilvános helyek, stadionok és többcélú rendezvényközpontok
- Lakóövezetek

Dynalite relé vezérlők

Versions



DDRC1220FR-GL 12 x 20A Relay
Controller



DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay
Controller



DDRC420FR Relay Controller





DMRC210 Relay Controller




DDRC-GRMS-E

Méretezett rajza




Méretezett rajza




Termék részletei

Front of the DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller



Dynalite relé vezérlők

Termék részletei

DMRC210 Relay Controller

