



La solution LED économique

CorePro LEDtube InstantFit HF

Le tube LED CorePro LEDtube InstantFit HF est une solution LED abordable qui convient pour remplacer les lampes T8 fluorescentes. Il crée un effet lumineux naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et permet des économies d'énergie instantanées, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Avantages

- Coûts d'exploitation réduits
- Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie d'éclairage LED

Fonctions

- Efficacité énergétique élevée
- Longue durée de vie
- Installation aisée ; remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast électronique (HF)
- Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels
- Sans mercure

Application


- Parkings et parkings couverts
- Installations industrielles et entrepôts
- Éclairage d'enseigne

CorePro LEDtube InstantFit HF

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Normes et recommandations

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh
Classe énergétique	A

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	20000-80000 Hz
Tension (nom.)	30-80 V
Puissance (valeur nominale)	9 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Caractéristiques générales

Culot	G13
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries

Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux (nom.)	800 lm

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
--------------------	------------------------

Températures

Température ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	840	4000 K
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	865	6500 K

