



De betaalbare LED-oplossing

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube InstantFit HF is een betaalbare LED-oplossing die geschikt is voor het vervangen van T8-fluorescentielampen. Dit levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, plus onmiddellijke energiesparingen – een natuurvriendelijke oplossing.

Voordelen

- Minimaliseert de totale verlichtingskosten
- Biedt de goedkoopste en gemakkelijkste opwaardering naar LED-verlichtingstechnologie

Kenmerken

- Hoog energierendement
- Lange levensduur
- Eenvoudige installatie; vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met elektronische (HF-)VSA's
- Conventionele vormfactor, passend in bestaande armaturen
- Geen kwik

Toepassing

- Parkeerterreinen en overdekte parkeerplaatsen
- Industriële ruimten en magazijnen
- Lichtreclame


CorePro LEDtube InstantFit HF

Versions



G13

Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Goedkeuring en Toepassing	
Energieverbruik kWh/1000 uur	12 kWh
Energy Efficiency Label (EEL)	A
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	20000-80000 Hz
Spanning (nom.)	30-80 V
Power (Rated) (Nom)	9 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Algemene informatie	
Lampvoet	G13
Nominal Lifetime (Nom)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Beam Angle (Nom)	240 °
Color Rendering Index (Nom)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Luminous Flux (Nom)	800 lm
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-Case Maximum (Nom)	60 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Kleurcode	Correlated Color Temperature (Nom)
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	840	4000 K
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	865	6500 K

