



Доступное решение на основе светодиодов

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube InstantFit HF — доступное решение на основе светодиодов, которое подходит для замены люминесцентных ламп T8. Оно создает эффект естественного света и подходит для общего освещения, а также позволяет экономить электроэнергию и безопасно для окружающей среды.

Преимущества

- Минимизирует общие расходы на освещение
- Предлагает самую дешевую и простую модернизацию технологии светодиодного освещения

Характеристики

- Высокая энергоэффективность
- Длительный срок службы
- Удобная установка; полноценная замена ламп T8, оснащенных электронными ПРА
- Традиционный форм-фактор, подходящий для существующих светильников
- Не содержит ртути

Применение




- Автостоянки и крытые городские парковки
- Производственные и складские помещения
- Вывески

CorePro LEDtube InstantFit HF

Versions



Чертеж размеров




Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	27,9 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	27,9 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

CorePro LEDtube InstantFit HF

Чертеж размеров



Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Напряжение (ном.) 30-80 V

Время включения (ном.) 0,5 s

Общая информация

Цоколь G13

Номинальный срок службы (ном.) 30000 h

Срок службы (часов) 30000 h

Цикл переключения 50000X

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (ном.) 83

Стабильность светового потока лампы в
конце номинального срока службы
(ном.) 70 %

Температура

Температура окружающей среды (макс.) 45 °C

Температура окружающей среды (мин.) -20 °C

Температура хранения (макс.) 65 °C

Температура хранения (мин.) -40 °C

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч	Метка энергоэффективности (EEL)
929001136502	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	19 kWh	A+
929001249502	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	12 kWh	A
929001249602	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	12 kWh	A
929001249702	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	25 kWh	A+
929001249802	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	25 kWh	A+
929001249902	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	19 kWh	A+

Эксплуатационные и электрические характеристики

CorePro LEDtube InstantFit HF

Order Code	Full Product Name	Входная частота	Эквивалент мощности	Мощность (номинальная) (ном.)
929001136502	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	20000-75000 Hz	36 W	15 W
929001249502	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	-	-	9 W
929001249602	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	-	-	9 W

Order Code	Full Product Name	Входная частота	Эквивалент мощности	Мощность (номинальная) (ном.)
929001249702	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	20000-75000 Hz	58 W	20 W
929001249802	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	20000-75000 Hz	58 W	20 W
929001249902	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	20000-75000 Hz	36 W	15 W

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Код цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача (ном.)
929001136502	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	-	865	6500 K	1600 lm
929001249502	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	-	840	4000 K	800 lm
929001249602	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	-	865	6500 K	800 lm
929001249702	CorePro LEDtube HF	240 °	840	4000 K	2000 lm

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Код цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача (ном.)
	1500mm 20W840 T8 G				
929001249802	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	240 °	865	6500 K	2000 lm
929001249902	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	-	840	4000 K	1600 lm

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Светоотдача (номинальная) (ном.)	Номинальный угол распределения света
929001136502	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	1600 lm	-
929001249502	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	800 lm	-
929001249602	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	800 lm	-

Order Code	Full Product Name	Светоотдача (номинальная) (ном.)	Номинальный угол распределения света
929001249702	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	2000 lm	240 °
929001249802	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	2000 lm	240 °
929001249902	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	1600 lm	-

Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001136502	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	45 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001249502	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	60 °C

CorePro LEDtube InstantFit HF

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001249602	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	60 °C
929001249702	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	55 °C
929001249802	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	55 °C
929001249902	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	45 °C

