



# Aspecto clásico con tecnología LED

## Classic LEDspotLV

LEDspotLV Classic ofrece un diseño similar al de los halógenos clásicos al tiempo que ofrece las ventajas de la tecnología LED, ahorra alrededor de un 85 % de energía, minimiza el coste de mantenimiento y ofrece otras muchas ventajas. Es compatible con la mayoría de las luminarias existentes con portalámparas GU 5.3 y se ha diseñado para la sustitución directa de focos halógenos o incandescentes.

### Beneficios

- El aspecto clásico de los focos halógenos de vidrio
- Alrededor de un 85 % de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas
- Vida útil prolongada, reduce la necesidad de sustitución

### Características

- Retrocompatibilidad con la vasta mayoría de luminarias basadas en GU5.3
- Baja emisión de calor
- Luz libre de UV e IR

### Aplicaciones


- Hogar: sala de estar, dormitorio, vestíbulo
- Hostelería: restaurantes, hoteles, bares, cafés, museos
- Comercio minorista: exposiciones, expositores, tiendas

# Classic LEDspotLV

## Versions




## Plano de dimensiones




Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D	53 mm	50 mm

## Light Distribution Diagrams



# Classic LEDspotLV

## Accent Diagrams



## Beam Diagrams

