



Aspetto classico con tecnologia LED

Classic LEDspotLV

LEDspotLV Classic offre un tipico design simile alle lampade alogene con i vantaggi della tecnologia LED: risparmio di circa l'85% sul consumo di energia, riduzione al minimo dei costi di manutenzione e molto altro ancora. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU 5.3, è progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) degli spot alogeni o a incandescenza.

Vantaggi

- Aspetto classico delle lampade spot alogene in vetro
- 85% circa di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Lunga durata, minore esigenza di sostituzione

Caratteristiche

- Adatta all'aggiornamento diretto (retrofit) nella maggior parte degli apparecchi con attacco GU5.3
- Bassa generazione di calore
- Luce priva di raggi UV e IR

Applicazione


- Casa: soggiorno, camera da letto, corridoio
- Strutture ricettive: ristoranti, hotel, bar, caffè, musei
- Negozi: esposizioni, espositori, punti vendita

Classic LEDspotLV

Versions




Disegno tecnico




| Product | C | D |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D | 53 mm | 50 mm |

Light Distribution Diagrams



Classic LEDspotLV

Accent Diagrams



Beam Diagrams

