

Klasyczny wygląd LED do oświetlenia dekoracyjnego

Classic LEDspotLV

LEDspotLV Classic wygląda jak klasyczna żarówka halogenowa, ale oferuje zalety technologii LED, jak np. oszczędność energii na poziomie około 85% czy mniejsze koszty konserwacji. Pasuje do większości opraw z gniazdem GU 5.3 i jest idealnym zamiennikiem lamp halogenowych lub tradycyjnych żarówek.

Korzyści

- Klasyczny wygląd tradycyjnych szklanych halogenowych świateł punktowych
- Około 85% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Długi okres eksploatacji ogranicza konieczność wymiany

Cechy

- Pasuje do większości opraw GU5.3
- Niska emisja ciepła
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego

Wniosek


- Dom: salony, sypialnie, przedpokoje
- Hotele: restauracje, bary, kawiarnie, muzea
- Sklepy: ekspozycje, wystawy

Classic LEDspotLV


Versions




Rysunki techniczne



Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D	53 mm	50 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams

