

Klasický vzhľad s LED technológiou

Classic LEDspotLV

LEDspotLV Classic ponúka archetypálny tvar telesa halogénovej žiarovky. Zároveň prináša výhody LED technológie, šetrí okolo 85% spotreby energie, čo minimalizuje náklady na údržbu, a mnoho ďalších výhod. Je kompatibilný s objímkou GU 5,3 väčšiny existujúcich svietidiel a je určený ako priama náhrada za halogénovú alebo klasickú žiarovku.

Výhody

- Klasický vzhľad ako pri bodových halogénových žiarovkách
- Približne 85% úspory energie v porovnaní s halogénovými žiarovkami
- Dlhá životnosť, menšia potreba výmen

Vlastnosti

- Priama náhrada v prevažnej väčšine svietidiel s objímkou GU5.3, nízka tvorba tepla, bez UV a IR žiarenia

Aplikácie


- Domácnosť: obývacia izba, spálňa, vstupná hala
- Pohostinské zariadenia: reštaurácie, hotely, bary, kaviarne, múzeá
- Maloobchod: výstavy, vitríny, obchody

Classic LEDspotLV

Versions




Rozmerový obrázok




Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D	53 mm	50 mm

Light Distribution Diagrams



Accent Diagrams



Beam Diagrams

