



# Klassiskt utseende och känsla med LED

## Classic LEDspotLV

LEDspotLV Classic har en arketypisk halogenliknande design och alla fördelarna med LED-belysning, inklusive energibesparingar på runt 85 %, minimala underhållskostnader och mer därtill. Ljuskällorna kan användas i de flesta befintliga armaturer med GU 5.3-hållare och är avsedd för ersättning av halogen- eller glödlampsspets.

### Fördelar

- Klassisk stil och känsla som påminner om halogenspets
- Cirka 85 % energibesparingar jämfört med halogenljuskällor
- Lång livslängd innebär färre byten

### Funktioner

- Kan eftermonteras i de flesta armaturer med GU5.3-hållare
- Låg värmeutveckling
- UV- och IR-fritt ljus

### Användning


- Hemma: vardagsrum, sovrum, korridor
- Hotell och restaurang: barer, kaféer, museer
- Butik: utställningar, montrar, skyltning

# Classic LEDspotLV

## Versions




## Måttskiss




Product	C	D
CLA LEDspotLV ND 3-20W MR16 827 36D	53 mm	50 mm

## Light Distribution Diagrams



# Classic LEDspotLV

## Accent Diagrams



## Beam Diagrams

