



Flexibilní a dostupné maloobchodní nástroje

GreenSpace Accent Projector Gen1

Díky řadě GreenSpace Accent mohou nyní prodejny a správci budov s klidem přejít z technologie CDM na LED a těžit z výhod kvality světla Philips PerfectAccent a významných úspor energie – to vše při přiměřených vstupních nákladech. Díky běžnému 3C adaptéru a konkrétním světelným výkonům je modernizace pomocí bodového svítidla GreenSpace Accent rychlá a snadná. Pro prodejce módy a potravin je GreenSpace Accent Projector dostupný se speciálními světlými akcenty a LED recepturami, které vám umožní předvést nabízené oblečení a čerstvé potraviny v tom nejlepším světle. Více informací o CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat a Fresh Food Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Výhody

- Čistý a robustní design
- Vhodné pro všechna maloobchodní použití
- Vyšší flexibilita osvětlení než u CDM

Vlastnosti

- Předřadník integrovaný v kompaktním těle
- Kvalita světla Philips PerfectAccent
- Dodává se s LED spektry pro módu a pro potraviny
- Svítidlo pro modernizaci bodových svítidel s CDM s montáží na lištu

Aplikace

- Maloobchodní prodejny, zejména obchody s potravinami a módou

Specifikace

GreenSpace Accent Projector Gen1

Typ	ST320T (verze s tříobvodovou přípojnici)
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Výkon	14,4, 23 a 32,9 W s barvou světla 830, 840 a 827 pro LED17S, LED27S a LED39S
Vyzařovací úhel	10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Světelný tok	1700 lm (pro barvu světla 830, PW9) 2600 lm (barva světla 827, PW9 a CRW) 3600 lm (barva světla PW9) 1750 lm (pro barvu světla CRW, CH) 1650, 3700 lm (pro barvu světla 827) 2700, 3900 lm (pro barvu světla 830) 1800, 2800, 4000 lm (pro barvu světla 840)
Náhradní teplota chromatičnosti	2500 K (pro Fresh Food Champagne CH) 2700, 3000 K (pro 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4000K
Index barevného podání	>80 (pro 3000, 4000 a 2700 K, Fresh Food Meat FMT) >90 (pro PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
Barevné ladění se směrodatnou odchylkou (SDCM)	3 (s tolerancí +/- 0,005 při měření bodu osvětlení)
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti*	L80 50000h

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50000h	5%
Účinnost při okolní teplotě Tq	+25 °C
Rozsah provozní teploty	10 až +40 °C
Předřadník	vestavěný
Napájení / datové spojení	Není k dispozici
Napájecí napětí	220–240V, 50–60Hz
Regulace	Není k dispozici
Materiál	Trubka: hliník Konzola: polyamid Optický kryt: PMMA
Barva	Bílá (WH, RAL 9003), černá (BK, RAL 9004), stříbrná (SI, RAL 9006)
Připojení	adaptér na tříobvodovou přípojnici
Montáž	na tříobvodovou přípojnici prodrátování není možné
Příslušenství	voština (HC), černá nebo bílá clona (SK). Objednává se samostatně nebo přímo výrobcem.

Versions



GreenSpace Accent Projector



GreenSpace Accent Projector

GreenSpace Accent Projector Gen1

Detaily o výrobku



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP04.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP05.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP06.tif

GreenSpace Accent Projector Gen1

Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Approval and Application	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
IP kód	IP20
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220-240 V
General Information	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °
Značka CE	CE mark
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	ENEC mark
Značka hořlavosti	F
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 unit
Kód produktové řady	ST320T
Initial Performance (IEC Compliant)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň stmívání
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	-
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	-
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	-
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	1%
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	1%
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	Nerelevantní

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Regulovatelné
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	Ne
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	Ne
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	Ne

Order Code	Full Product Name	Regulovatelné
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	Ano
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	Ano
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	Ne

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Patice	Typ	Kód řady	Počet
			optického krytu/čoček		světelných zdrojů
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	-	PM	LED27	1
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	-	PM	LED39	1
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	-	PM	LED39	1

Order Code	Full Product Name	Patice	Typ	Kód řady	Počet
			optického krytu/čoček		světelných zdrojů
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	-	-	-	-
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	-	-	-	-
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	-	-	-	-

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Značka UL
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	MB	Ne

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Značka UL
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	WB	Ne

GreenSpace Accent Projector Gen1

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Značka UL
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	WB	Ne
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	MB	-

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční účinnost svítidla LED
			teplota chromatičnosti	barevného podání	svítidla LED
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	(0.46, 0.41) SDCM<3	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
17278700	ST320T LED27S/PW930	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný	
		tok	Počáteční příkon
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	2700 lm	23.5 W
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	3750 lm	31.5 W
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	3800 lm	31.5 W
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	2700 lm	25.5 W

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Barva
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	WH
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	WH
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	WH

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Značka UL
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	WB	-
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	WB	-

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční index barevného podání	Počáteční účinnost svítidla LED
			teplota chromatičnosti	barevného podání	svítidla LED
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W

Order Code	Full Product Name	Počáteční světelný	
		tok	Počáteční příkon
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	3900 lm	31.5 W
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	2800 lm	23.5 W

Order Code	Full Product Name	Barva
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	WH
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	WH
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	BK

GreenSpace Accent Projector Gen1

