



Monipuolinen ja edullinen valikoima myymäläkäyttöön

GreenSpace Accent Projector Gen1

GreenSpace Accent -tuoteperheen ansiosta myymälät ja rakennusten omistajat voivat siirtyä CDM-valaistuksesta LED-valaistukseen ja nauttia Philips PerfectAccent -valaisinten valon laadusta sekä merkittävästä energiansäästöstä – ilman kohtuuttomia alkuinvestointeja. GreenSpace Accent Projectorin tavallisen 3C-sovittimen ja erityisten valovoimavaihtoehtojen ansiosta jälkiasennukset ovat nopeita ja helppoja. Muotiliikkeitä ja ruokakauppoja varten siihen on saatavilla GreenSpace Accent Projector erityisvalaistus LED-ratkaisuilla näytteillepanoa varten, mikä esittää vaatteet ja tuoreet elintarvikkeet parhaassa valossa. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja CrispWhite-, PremiumWhite-, Fresh Food Meat- ja Fresh Food Champagne -valaisimista.

Hyödyt

- Selkeä ja kestävä muotoilu
- Soveltuu kaikenlaisiin myymäläkohteisiin
- CDM-tuotteet ylittävää joustavuutta valaistukseen

Ominaisuudet

- Virtalähde integroitu pienikokoiseen runkoon
- Philips PerfectAccent -valonlaatu
- Valoreseptit: valaistusvaihtoehtoja vaatteille ja elintarvikkeille
- Kiskoasennettu CDM-jälkiasennusvalaisin

Käyttökohteet

- Myymälät, erityisesti elintarvike- ja muotiliikkeet

Spesifikaatiot

GreenSpace Accent Projector Gen1

Tyyppi	ST320T (3C-kiskoversio)
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho	14,4, 23 ja 32,9 W valon väreille 830, 840 ja 827, kun käytössä LED17S, LED27S ja LED39S
Keilakulma	10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Valovirta	1700 lm (valon väri 830, PW9) 2 600 lm (valon väri 827, PW9 ja CRW) 3600 lm (valon väri PW9) 1750 lm (valon väri CRW, CH) 1650, 3700 lm (valon väri 827) 2700, 3900 lm (valon väri 830) 1800, 2800, 4000 lm (valon väri 840)
Väriämpötila	2500 K (valon väri Fresh Food Champagne CH) 2700, 3000 K (830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4 000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80 (3000, 4000 ja 2700 K, Fresh Food Meat FMT) >90 (valon väri PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
Väriavastavuuden keskihajonta (SDCM)	3 (väripistemittauksen toleranssi +/- 0,005)
Valovirran teho keskimääräisen 50 000	L80

tunnin käyttöiän aikana*	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	
Käyttölämpötila	10...+40 °C
Liitäntälaite	Sisäänrakennettu
Virta-/datalähde	Ei sovellettavissa
Verkköjännite	220–240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Ei saatavilla
Materiaali	Putki: alumiini Kiinnike: polyamidia Optinen kupu: PMMA
Väri	Valkoinen (WH, RAL9003), musta (BK, RAL 9004), hopeanväri (SI, RAL9006)
Liitäntä	3C-kiskosovitin
Asennus	3-vaihevirtakiskoon Läpijohto ei käytettävissä
Lisävarusteet	Kenno (HC), lieve (SK) musta tai valkoinen. Tilattava erikseen tai tuotteen yhteydessä.

Versions



GreenSpace Accent Projector - valaisin

Tuotetiedot



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion_ST320S_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion-ST320S_BK-DP02.tif

GreenSpace Accent Projector Gen1

Tuotetiedot



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP01.tif

GreenSpace Accent Projector Gen1

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C

Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/
sammutukseen Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP20

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 220-240 V

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma 120 °

Kanta -

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Optisen kuvun/linssin tyyppi PM

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä ENEC-merkintä

Tulenarkuusmerkintä Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 5 s

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Valonlähteiden määrä 1

Tuoteperheen koodi ST320T

UL-merkintä Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun värintoistoindeksi ≥80

Valovuotoleranssi +/-10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Valkoinen

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	LED27	MB
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	LED39	WB
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	LED39	WB

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	(0.46, 0.41) SDCM<3	2700 K	119,04761904761905 lm/W	3750 lm

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm

GreenSpace Accent Projector Gen1

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	23.5 W
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	31.5 W

