



# Moderne und trotzdem einfache und energieeffiziente Regelungslösungen

## Dynalite Signal-Dimmerregler

Die Dynalite-Produktreihe der Signal-Dimmerregler wurde entwickelt, um die zukünftigen Anforderungen von Projekten zu erfüllen. Sie sind in der Lage, alle Industriestandard-Treiberprotokolle (1–10 V, DSI, DALI und Broadcast DALI) zu übertragen und unterstützen zwei Reihen von Installationsmöglichkeiten, sowohl für die DIN-Schiene als auch für die Wanddose, um flexible Installationsmöglichkeiten zu bieten. Die Signal-Dimmerregler unterstützen auch eine breite Palette von Betriebsgerätesteuern mit einer Vielzahl verschiedener Schaltkreise und -größen, die einzeln oder als Teil eines Systems funktionieren und somit allen Projektanforderungen gerecht werden.

### Vorteile

- Mehrere Protokolle unterstützt
- Optionen erhältlich
- Integrierte Diagnosefunktionen

### Anwendung

- Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe, Büro und Industrie
- Öffentliche Bereiche, Stadien und Mehrzweck-Veranstaltungszentren
- Wohngebiete

# Dynalite Signal-Dimmerregler

## Versions



DBC905 9 x 5A EcoLinX Signal Dimmer Controller



DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer Controller



DDBC1200 Signal Dimmer Controller





DDBC120-DALI MultiMaster DALI Driver Controller







DMBC110

## Abmessungsskizzen



# Dynalite Signal-Dimmerregler

## Abmessungsskizzen



## Produktdetails



Front of the DBC905 9 x 5A EcoLinx Signal Dimmer Controller



DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer Controller front



DDBC120-DALI MultiMaster DALI Driver Controller

Detail photo of the DMBC110



## Dynalite Signal-Dimmerregler

