



Időtálló lámpatest

Harmony Classic

A Harmony Classic a XX. század elejének utcai lámpatestéből merített ötletet, amelyek a kúpos burát függesztett fedéllel ötvözték. Ez az ikonikus forma sokoldalúságot kínál az oszlopkarok és az oszlopok, valamint az egyéb tartozékok tekintetében is. A 4–8 m-es szerelési magasságra tervezett Harmony Classic ideális megoldás a kültéri alkalmazások széles köréhez.

Előnyök

- Időtálló, elegáns és ikonikus kialakítás
- Felújításokhoz és új építményekhez is alkalmas

Szolgáltatások

- Függesztett vagy Lyre oszlopkaros felszerelés
- Egyszerű felszerelés és karbantartás
- Nagy teljesítményű optika

Alkalmazás

- Falvak, kisvárosok és városközpontok, városi főutak, mellékutak, sétálóövezetek és terek

termékjellemzők

Típus	CDP670 (Lyre bilincses változat)
	CSP670 (függesztett változat)
Fényforrás	1 x SON-T / E27, E40 / 50, 70, 100, 150, 250 W
	1 x Master CityWhite CDO-TT / E27 / 50, 70, 100, 150, 250 W
	1 x Master CosmoWhite CPOTW / PGZ12 D21/ 45, 60, 90, 140 W
Tartalmazza a fényforrást	Nem
Előtét (beépítve)	Elektronikus (EB)
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V/50–60 Hz
Optika	Ireflect Reflector, 100-as és 200-as változat

Optikai bura	Átlátszó polikarbonát bura
Gyújtó	Soros digitális (SUD)
Választék	Dali
	Dynadimmer
	Lineswitch
Anyagok és felületi	Tokozás: alumíniumöntvény
kiképzés	Bura: átlátszó polikarbonát
	Tükör: galvanizált alumínium

Harmony Classic

Szín	Szürke
	Egyéb RAL és AKZO Futura színek igény szerint
	A felső korona a világítótesttel azonos színű
	Az alsó korona a világítótesttel azonos színű vagy sárgarézutáztat
Rögzítés	Függesztett 1"G, Lyre bilincs Ø 90 mm-es oszlopokhoz
	Ajánlott rögzítési magasság: 4–6 m
	Üzemi hőmérséklet: -25 °C – +35 °C
	Tömeg: 10–17 kg
Maximális SCx: 0,18 m² (függesztett) – 0,225 m² (Lyre bilincs)	

Tartozékok	Felső vagy alsó korona
------------	------------------------

Versions



Termék részletei



Harmony_Classic_LED-BDP670-
DP02.tif



Harmony_Classic_LED-BDP670-
DP05.tif




Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP01.tif



Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP03.tif

Harmony Classic

Termék részletei



Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP04.tif



Harmony_Classic_LED-BSP670-
DP07.tif

Alkalmazási feltételek	
Átlagos környezeti hőmérséklet	25 °C
Maximális fényerő-szabályozási szint	Nem értelmezhető
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK10
Túláramvédelem (közös/különbbségi)	Philips standard surge protection level kV
Általános információ	
A lámpatest fényszóródása	360°
CE jelölés	CE mark
Színválaszték	Gray Gris 2900 Sablé
Optika/lencse típusa	PCC
Vezérlővel együtt	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	NO
Működtető szerelvény	EB
Cserélhető fényforrás	Igen
Szerelvényegységek száma	1 unit
A fényforrások száma	1
UL jelölés	Nem
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Init. Color Rendering Index	Not applicable
Technikai adatok	
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
A felfelé irányuló fénykibocsátás aránya	0.03
Mechanika és tokozás	
Szín	GR
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	5 %

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	Igen
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	Nem

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	A vezérlő árama
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	625 mA

Order Code	Full Product Name	A vezérlő árama
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	385 mA

Általános információ (1/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Fényforráscsalád kódja	A lámpa teljesítménye	Az optika típusa
09003600	CDP670 SON-T150W R200	Borostyán	SON-T	150 W	iReflect reflector version 200

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Fényforráscsalád kódja	A lámpa teljesítménye	Az optika típusa
	GR-2900				
	DDF1				

Harmony Classic

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Fényforráscsalád kódja	A lámpa teljesítménye	Az optika típusa
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	Fehér	CPO-TW	90 W	iReflect reflector version 100

Általános információ (2/2)

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	CDP670

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	CSP670

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color	Kezdeti fényáram
		Temperature	
09003600	CDP670 SON-T150W R200 GR-2900 DDF1	2000 K	18000 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color	Kezdeti fényáram
		Temperature	
09004300	CSP670 CPO-TW90W R100 GR-2900 ORN2	2700–4000 K	10450 lm

