



Nadčasové svietidlo

Harmony Classic

Svietidlo Harmony Classic čerpá inšpiráciu z pouličných lúčok zo začiatku 20. storočia, ktoré kombinuje s kužeľovitou optikou so závesným krytom. Toto ikonické svietidlo ponúka všestrannosť z hľadiska nosných konzol a stĺpov i z hľadiska príslušenstva. Svetidlo Harmony Classic, ktoré je určené pre montážne výšky 4 – 8 metrov, je ideálne pre široké spektrum exteriérových osvetľovacích aplikácií.

Výhody

- Nadčasový, elegantný a ikonický dizajn
- Vhodné pre nové inštalácie a renovácie

Vlastnosti

- Závesná montáž alebo montáž na konzolu Lyre
- Jednoduchá montáž a údržba
- Vysokovýkonné reflektory

Aplikácie

- Centrá dedín a miest, mestské hlavné cesty, vedľajšie cesty, pešie zóny a námestia

Špecifikácia

Typ	CDP670 (verzia Lyre)
	CSP670 (závesná verzia)
Svetelný zdroj	1 x SON-T / E27, E40 / 50, 70, 100, 150, 250 W
	1 x Master CityWhite CDO-TT / E27 / 50, 70, 100, 150, 250 W
	1 x Master CosmoWhite CPOTW / PGZ12 D21 / 45, 60, 90, 140 W
Vrátane svetelného zdroja	Nie
Predradník (integrovaný)	Elektronický (EB)
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60Hz
Optika	Verzia reflektora Ireflect 100 a 200
Optický kryt	Polykarbonátová číra optika
Zapaľovač	Digitálny sériový (SUD)

Možnosti	Dali
	Dynadimmer
	LineSwitch
Materiál a povrchová úprava	Teleso: lisovaný hliník
Farba	Optika: polykarbonát, číry
	Reflektor: eloxovaný hliník
Farba	Sivá
	Ďalšie farby RAL alebo AKZO Futura sú k dispozícii na požiadanie
	Horný veniec vo farbe svetidla
	Dolný veniec vo farbe svetidla alebo imitácia mosadze

Harmony Classic

Montáž	Závesná 1" G, na konzolu Lyre pre stĺp s priemerom 90 mm	Max. SCx: 0,18 m² (závesná montáž) – 0,225 m² (montáž na konzolu Lyre)
	Odporúčaná montážna výška: 4 – 6 m	
	Prevádzková teplota: -25až +35°C	
	Hmotnosť: 10 – 17 kg	
Príslušenstvo	Horný alebo dolný veniec	

Versions



Podrobnosti o produkte



Harmony_Classic_LED-BDP670-
DP02.tif



Harmony_Classic_LED-BDP670-
DP05.tif

