



Mini 300 LED gen2 – a fény és az energiafelhasználás szabályozása apps segítségével

Mini 300 LED gen2

Mivel üzemi eredményeik nyomás alatt vannak, a vállalatok folyamatosan keresik az energiamegtakarítás lehetőségeit. A LED-termékek, így például a Mini 300 LED gen2 lámpatestünk, tökéletes megoldást nyújtanak. Ezek az ultrahatékony, átépítést nem igénylő lámpák, amelyeket elsősorban a benzinkutak előtető szerkezetére és alacsony mennyezeti alkalmazásokra terveztünk, kiváló fényminőséget, hatékony hőmenedzsmentet és nagyon hosszú élettartamot biztosítanak. A csökkentett karbantartási, csere- és energiaköltségek egyben gyors megtérülést is jelentenek, a Mini 300 LED gen2 így ragyogó példája annak, hogy hogyan spórolhat egy vállalkozás zöld termékek használatával. A mozgásérzékelővel kombinált fényérzékelő még nagyobb energiamegtakarítást nyújt. A Mini 300 LED gen2 különleges lehetőségeket is nyújt a felhasználóknak – például lehetővé teszi, hogy a földről leolvassák a lámpatest állapotát, és így hordozható számítógépről vagy okostelefonról, Bluetooth kapcsolaton keresztül irányítsák azt.

Előnyök

- A lámpatestbe épített időszabályozó
- Az állapot a földről is leolvasható
- További energia spórolható meg a fényérzékelő és mozgásérzékelő egység segítségével

Mini 300 LED gen2

Szolgáltatások

- Vezeték nélküli vezérlés az MDU és DLS változatokhoz Bluetooth kapcsolaton keresztül okostelefonról vagy hordozható számítógépről
- Kiemelkedően hatékony, fejleszthető és hosszú élettartammal rendelkező LEDGINE
- Könnyen telepíthető, a meglévő rendszerekbe is beszerelhető
- Választható beépített vezérlők a maximális energiamegtakarítás érdekében

Alkalmazás

- Benzinkutak és szerelőműhelyek
- Fényárvilágítás
- Raktárak, barkácsboltok, gyártócsarnokok

termékjellemzők

Típus	BBP400 (süllyesztett változat)
	BVS400 (fényárvilágítási változat)
	BCS400 (felületre szerelt változat)
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	EconomyLine: min 61 to 127 W GreenLine: min 39 to max 72 W
Fényáram	4122-13.354 lm a konfigurációtól függően
A lámpatest hatásfoka	109-122 lm/W a konfigurációtól függően
Színhőmérséklet	5700 K és 4000 K
Színvisszaadási index	5700 K: >68, 4000 K: >76
Fényáram-megmaradás – L80F10	EconomyLine: >70,000 h 25°C-on GreenLine: >100,000 h 25°C-on

Vezérlő meghibásodási aránya	0,05% 5000 óránként
Működési hőmérséklet-tartomány	-30°C-tól +40°C-ig
Vezérlő	Integrált
Táp- és adatellátás	PSU, PSR vagy PSD
Hálózati feszültség	110–240 V / 50–60 Hz
Indítóáram	108 A 140 µs-on
Fényerő-szabályozás	1–10 V vagy Dali
Vezérlőrendszer bemeneti jele	1–16 V

termékjellemzők

Optika	Szimmetrikus, közepes sugárzási szög (PRM)
	Szimmetrikus, széles sugárzási szög (PRW)
	Szimmetrikus, extra széles sugárzási szög (S)
	Aszimmetrikus, közepes sugárzási szög (PAM)
	Aszimmetrikus, széles sugárzási szög (A)
	Közepes utcai fényelosztás (DM)
Optikai bura	Üveg (sík)
Anyag	Ház: nagy nyomáson öntött alumínium
	Optika: üveg, hővezető
Szín	Fehér (RAL 9010), ezüst (RAL 9006), szürke (10714) vagy fekete (RAL9005)
	Egyéb RAL- vagy AKZO-színek külön kérésre elérhetők
Csatlakozás	Vízmentes csatlakozók

Üzembe helyezés	BBP400 süllyesztett rögzítés
	- A süllyesztett rögzítőkeretet a lámpatest megrendelésével, ugyanabban a csomagban kapja kézhez
	- A függesztőkészletet a világítótesttel együtt, ugyanabban a csomagban kapja kézhez
	- Az elektromos bekötés előre csatlakoztatott kábellel és a lámpatesthez mellékelt sorozatkapoccsal valósítható meg
	BCS400 felületre szerelt változat
	- A felületre szerelhető rögzítőkeretet a lámpatestekkel együtt szállítjuk
	- A függesztőkészletet a lámpatesttel együtt, ugyanabban a csomagban kapja kézhez
	BVS400 fényárvilágítási változat
	- Integrált nyél
	- Az elektromos bekötés előre csatlakoztatott kábellel és a lámpatesthez mellékelt sorozatkapoccsal valósítható meg

Mini 300 LED gen2

Versions



Termék részletei

