




Mini 300 LED gen2 – aydınlatma ve enerjiyi uygulamaya göre yönetin

Mini 300 LED gen2

Çalıştırma giderleri baskı oluşturan şirketler enerji tasarrufu yapmanın yollarını aramaktadır. Mini 300 LED gen2 aydınlatma armatürlerimiz gibi LED ürünleri mükemmel bir çözümdür. Benzin istasyonlarındaki üstü saçaklı alanlar ve alçak tavanlı uygulamalar için tasarlanmış bu son derece verimli ve geriye dönük olarak uyumlu armatürler sıra dışı ışık kalitesi, etkili ısı yönetimi ve çok uzun bir kullanım ömrü sunar. Daha az bakım, yenileme ve enerji maliyeti, daha kısa geri ödeme süresi demektir ve Mini 300 LED gen2, bir işletmenin çevreci ürünleri tercih ederek nasıl tasarruf sağlayacağına mükemmel bir örnektir. Bir araya getirilmiş bir hareket algılayıcı ve gün ışığı sensörü, enerji tasarrufunu daha da üst düzeye taşır. Mini 300 LED gen2 uygulamamız, kullanıcılara diğer armatürlerde mümkün olmayan şekillerde kontrol olanağı sunar – örneğin, Bluetooth yoluyla bir dizüstü bilgisayardan veya akıllı telefonda durumu okuyarak aydınlatmayı zeminden yönetme.

Faydaları

- Aydınlatma armatürüne entegre zamanlayıcı
- Durum, zeminden okunabilir
- Gün ışığı sensörü ve hareket algılama birimiyle daha da fazla enerji tasarrufu sağlanabilir.

Özellikler

- MDU ve DLS içeren modelde, Bluetooth yoluyla akıllı telefonlardan veya dizüstü bilgisayarlardan kablolu yönetim
- Yüksek verimlilikte, yükseltilebilir ve kullanım ömrü uzun LEDGİNE
- Kurulumu kolay, ayrıca mevcut kurulumlarla geriye dönük uyumlu
- Maksimum enerji tasarrufu için entegre kontroller seçeneği

Mini 300 LED gen2

Uygulama

- Benzin ve hizmet istasyonları
- Projektör aydınlatması
- Depolar, yapı marketleri, üretim alanları

şartlar

Tıp	BBP400 (gömülü model) BVS400 (projektör modeli) BCS400 (yüzeye monte model)
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç (+/-%10)	39-127 W, konfigürasyona bağlıdır
Işık akışı	4122-13,354 lm, konfigürasyona bağlıdır
Aydınlatma armatürü verimi	10-122 lm/W, konfigürasyona bağlıdır
İlişkili Renk Sıcaklığı	5700 K
Renksel Geriverim İndeksi	68

şartlar

Optik sistem	Simetrik orta genişlikte ışın (PRM) Simetrik geniş ışın (PRW) Simetrik ekstra geniş ışın (S) Asimetrik orta genişlikte ışın (PAM) Asimetrik geniş ışın (A) Orta genişlik dağılım yolu (DM)
Optik kapak	Cam, düz
Malzeme	Gövde: yüksek basınçlı, dökme kalıp alüminyum Kapak: cam, termal olarak sertleştirilmiş
Renk	Beyaz (RAL 9010), gümüş (RAL 9006), gri (10714) veya siyah (RAL9005) Diğer RAL veya AKZO renkleri istek üzerine sağlanır
Bağlantı	Su sızdırmaz kelepçeli bağlantı cihazı

Lümen çıkışının sürekliliği	25°C'de 62.000 saat
- L80F10	
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %0,05
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 ila +40°C
Sürücü	Entegre
Güç/Veri beslemesi	PSU, PSR veya PSD
Şebeke voltajı	110-240V / 50-60 Hz
Ani akım	140 µs'ta 108 A
Karartma	1-10 V veya Dali
Denetim sistemi girişi	1-16 V

Kurulum	BBP400 Gömülü tavana montaj - Seçilirse, aydınlatma armatürüyle birlikte aynı kutuda ayrıca gömülü montaj çerçevesi de teslim edilir - Seçilirse, aydınlatma armatürüyle birlikte aynı kutuda ayrıca askı kiti de teslim edilir - Önceden kabloları hazırlanmış elektrik bağlantısı ile fiş ve soket terminal bloğu aydınlatma armatürüyle birlikte verilir BCS400 yüzeye monte model - Yüzey montaj çerçevesi, aydınlatma armatürlerinden ayrı olarak teslim edilir - Seçilirse, aydınlatma armatürüyle birlikte aynı kutuda ayrıca askı kiti de teslim edilir BVS400 projektör modeli - Entegre sap - Önceden kabloları hazırlanmış elektrik bağlantısı ile fiş ve soket terminal bloğu aydınlatma armatürüyle birlikte verilir
----------------	--

Versions



Mini 300 LED gen2

ÜRÜN BİLGİLERİ

