



LumiStreet – Gamme basique pour la route

LumiStreet

Nombreuses sont les autorités locales dotées d'installations d'éclairage public dépassées qui ont besoin d'être remplacées en urgence, mais pour cela, elles ne disposent que d'un budget limité. Nous pouvons répondre à leurs besoins. Avec son design compact et son architecture LED, LumiStreet est un luminaire polyvalent et rentable qui répond aux exigences basiques requises pour un éclairage routier fonctionnel. Ses composants de grande qualité garantissent une longue durée de vie et de faibles coûts de maintenance. Le résultat d'un luminaire routier qui éclaire avec efficacité tout en permettant de réduire sa consommation d'énergie et ses coûts de maintenance. La version Core conçue pour les projets nécessitant un faible budget initial, offerte avec une gamme d'optiques limitées. La version Performer (LEDGINE O-4S) conçue pour les projets dont le besoin est d'optimiser la performance énergétique, plutôt orienté sur le coût global d'exploitation (TCO).

Avantages

- Une alternative LED rentable aux luminaires urbains classiques
- Installation facile
- Longue durée de vie et faibles coûts de maintenance

Fonctions

- Design basique, compact
- Composants de haute qualité
- Deux optiques au choix pour la version Core et six optiques pour la version Performer, afin de s'adapter à un plus grand nombre d'applications et d'optimiser la performance énergétique.
- Disponible en deux tailles
- Poids réduit

Application

- Voies de circulation
- Zones résidentielles

Descriptions

Type	BGP212 (version mini)
	BGP213 (version compacte)
	BGP253 (moyen modèle)
	BGP214 (grand modèle)
Source lumineuse	Module LED intégral
Puissance système	de 5,9à146W (selon la version)
Flux source	Version Core
	Modèle mini: de 1500 à 7100lm (système)
	Modèle moyen: de 8000 à 15000lm (système)
	Modèle Performer
	Modèle mini: de 700 à 5300lm (système)
	Modèle moyen: de 5000 à 11700lm (système)
	Grand modèle: de 5000 à 20900lm (système)
Efficacité système	Jusqu'à 155lm/W (selon la version)
Température de couleur	Version Core:
	Blanc neutre (NW): 4000 K
	Modèle Performer
	Blanc chaud (WW): 3000 K
	Blanc neutre (NW): 4000 K
Indice de rendu des couleurs	NW: 70
	WW: 80
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100000h	Core: min. L80
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100000h	Performer: jusqu'à L95
Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100000h	10%
Performance Température AmbianteTq	+25°C
Plages de température de fonctionnement	-30 à +35 °C (plage élargie sur demande)
Driver	Intégré (module LED à driver intégré)
Tension d'alimentation	220-240V/50-60Hz
Gradation	CityTouch LightWave
	LineSwitch
	LumiStep
	DynaDimmer
	Gradation de l'alimentation secteur

Options	Interface System Ready
	Prise NEMA 5broches
	Prise NEMA 7broches
	Flux lumineux constant (CLO)
	Câble externe 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22m
Optique	Dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV en option)
	Grille rétroéclairée (BL1 et BL2) pour versions mini et moyenne
	Grilles externes
	Version Core: distribution moyenne (DM) ou distribution large (DW)
	Version Performer: distribution étroite (DN10), distribution moyenne (DM10, DM11, DM12, DM50), distribution large (DW10)
Matériau	Autre optique haut de gamme sur demande
	Cadre supérieur: fonte d'aluminium haute pression
	Cache électrique: fonte d'aluminium haute pression
Couleur	Cache: verre, trempé thermiquement
	Gris clair standard (RAL7035), autres teintes disponibles sur demande
Connexion	Bornier de raccordement électrique à vis ou connecteur externe étanche (en option)
Maintenance	Ouverture du cache avec 4vis
	Le numéro de série Philips permettra d'identifier le produit et d'afficher les informations produit immédiatement
Installation	Montage en latéral: Ø 32-48 ou 48-60mm
	Montage en top de mât: Ø 32-48, 48-60 ou 76mm
	Insertion d'ergot en option (réducteur)
	Hauteur d'installation recommandée: 4-18m
	Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât: 0 à 10°
	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: +10 à -90°
	SCx max.: BGP213: 0,036m²
	BGP214: 0,041m²

Compatible SR	Pour les luminaires qui reposent sur la technologie SR, seuls les composants/capteurs certifiés SR peuvent être utilisés (voir aussi: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting). La compatibilité fonctionnelle de 2 composants/capteurs (certifiés SR) à utiliser ensemble ainsi que la possibilité de forçage de toute fonction d'interrupteur de ligne utilisée dans un luminaire reposant sur la technologie SR doivent être	rendues possibles par le fournisseur original de composants/capteurs. Pour l'utilisation de la prise NEMA 7broches sur un luminaire reposant sur la technologie SR, une vérification complète du système est requise. Ne pas suivre ces conseils peut/va entraîner des risques de dommages et de non-conformité pour lesquels Signify ne peut être tenue pour responsable.
---------------	---	---

Versions



Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08
Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel)	Philips standard surge protection level kV

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Température de couleur	740 blanc neutre
Cache optique/type de l'objectif	FG
Driver inclus	Oui
Source lumineuse de substitution	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur proximale initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	70

Photométries et Colorimétries

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Rendement du flux lumineux vers le haut	0

Matériaux et finitions

Couleur	Gris
---------	------

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximum
30314600	BGP213 ECO16/740 II DM D9 48/60A	10%
30315300	BGP213 ECO24/740 II DM D9 48/60A	10%
30316000	BGP213 ECO33/740 II DM D9 48/60A	10%
30317700	BGP213 ECO39/740 II DM D9 48/60A	10%
30318400	BGP213 ECO49/740 II DM D9 48/60A	10%
30319100	BGP213 ECO58/740 II DM D9 48/60A	10%
30322100	BGP214 ECO98/740 II DM D9 48/60A	10%
30323800	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A	10%
30320700	BGP214 ECO65/740 II DM D9 48/60A	10%
30321400	BGP214 ECO81/740 II DM D9 48/60A	10%
34855000	BGP213 LED14-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34873400	BGP213 LED14-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34874100	BGP213 LED18-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34875800	BGP213 LED18-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34876500	BGP213 LED22-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34877200	BGP213 LED22-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34878900	BGP213 LED27-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34879600	BGP213 LED27-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34880200	BGP213 LED39-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34881900	BGP213 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34882600	BGP213 LED49-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34883300	BGP213 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34884000	BGP213 LED65-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34885700	BGP213 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34889500	BGP214 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34893200	BGP214 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34886400	BGP214 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34890100	BGP214 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34894900	BGP214 LED84-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34888800	BGP214 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34892500	BGP214 LED64-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34887100	BGP214 LED109-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34891800	BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34895600	BGP214 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34780200	BGP212 ECO81/740 II DM 48/60A	Non applicable
34779600	BGP212 ECO68/740 II DM 48/60A	Non applicable
34774100	BGP212 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	0% (digital)
34778900	BGP212 ECO58/740 II DM 48/60A	Non applicable

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable	Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
30314600	BGP213 ECO16/740 II DM D9 48/60A	Oui	30320700	BGP214 ECO65/740 II DM D9 48/60A	Oui
30315300	BGP213 ECO24/740 II DM D9 48/60A	Oui	30321400	BGP214 ECO81/740 II DM D9 48/60A	Oui
30316000	BGP213 ECO33/740 II DM D9 48/60A	Oui	34855000	BGP213 LED14-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
30317700	BGP213 ECO39/740 II DM D9 48/60A	Oui	34873400	BGP213 LED14-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
30318400	BGP213 ECO49/740 II DM D9 48/60A	Oui	34874100	BGP213 LED18-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
30319100	BGP213 ECO58/740 II DM D9 48/60A	Oui	34875800	BGP213 LED18-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
30322100	BGP214 ECO98/740 II DM D9 48/60A	Oui	34876500	BGP213 LED22-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
30323800	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A	Oui	34877200	BGP213 LED22-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
34878900	BGP213 LED27-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
34879600	BGP213 LED27-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34880200	BGP213 LED39-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
34881900	BGP213 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34882600	BGP213 LED49-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
34883300	BGP213 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34884000	BGP213 LED65-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
34885700	BGP213 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34889500	BGP214 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34893200	BGP214 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34886400	BGP214 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
34890100	BGP214 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
34894900	BGP214 LED84-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
34888800	BGP214 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
34892500	BGP214 LED64-4S/740 I DM50 D9 48/60A	Oui
34887100	BGP214 LED109-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34891800	BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34895600	BGP214 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34780200	BGP212 ECO81/740 II DM 48/60A	Non
34779600	BGP212 ECO68/740 II DM 48/60A	Non
34774100	BGP212 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	Oui
34778900	BGP212 ECO58/740 II DM 48/60A	Non

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant du driver
30314600	BGP213 ECO16/740 II DM D9 48/60A	480 mA
30315300	BGP213 ECO24/740 II DM D9 48/60A	350 mA
30316000	BGP213 ECO33/740 II DM D9 48/60A	480 mA
30317700	BGP213 ECO39/740 II DM D9 48/60A	380 mA
30318400	BGP213 ECO49/740 II DM D9 48/60A	480 mA
30319100	BGP213 ECO58/740 II DM D9 48/60A	570 mA
30322100	BGP214 ECO98/740 II DM D9 48/60A	-
30323800	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A	-
30320700	BGP214 ECO65/740 II DM D9 48/60A	-
30321400	BGP214 ECO81/740 II DM D9 48/60A	-
34855000	BGP213 LED14-4S/740 I DM50 D9 48/60A	301 mA
34873400	BGP213 LED14-4S/740 II DM50 D9 48/60A	301 mA
34874100	BGP213 LED18-4S/740 I DM50 D9 48/60A	395 mA
34875800	BGP213 LED18-4S/740 II DM50 D9 48/60A	395 mA
34876500	BGP213 LED22-4S/740 I DM50 D9 48/60A	494 mA
34877200	BGP213 LED22-4S/740 II DM50 D9 48/60A	494 mA
34878900	BGP213 LED27-4S/740 I DM50 D9 48/60A	289 mA
34879600	BGP213 LED27-4S/740 II DM50 D9 48/60A	289 mA
34880200	BGP213 LED39-4S/740 I DM50 D9 48/60A	437 mA

Order Code	Full Product Name	Courant du driver
34881900	BGP213 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	437 mA
34882600	BGP213 LED49-4S/740 I DM50 D9 48/60A	563 mA
34883300	BGP213 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60A	563 mA
34884000	BGP213 LED65-4S/740 I DM50 D9 48/60A	353 mA
34885700	BGP213 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60A	353 mA
34889500	BGP214 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34893200	BGP214 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34886400	BGP214 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34890100	BGP214 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34894900	BGP214 LED84-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34888800	BGP214 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34892500	BGP214 LED64-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34887100	BGP214 LED109-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34891800	BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34895600	BGP214 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34780200	BGP212 ECO81/740 II DM 48/60A	-
34779600	BGP212 ECO68/740 II DM 48/60A	-
34774100	BGP212 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34778900	BGP212 ECO58/740 II DM 48/60A	-

Caractéristiques générales (1/2)

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Type de câble d'alimentation	Couche de protection	Marque de lauréat de prix
					du design
30314600	BGP213 ECO16/740 II DM D9 48/60A	154°	Non	Non	Design Award Winner 2015
30315300	BGP213 ECO24/740 II DM D9 48/60A	154°	Non	Non	Design Award Winner 2015

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Type de câble d'alimentation	Couche de protection	Marque de lauréat de prix
					du design
30316000	BGP213 ECO33/740 II DM D9 48/60A	154°	Non	Non	Design Award Winner 2015
30317700	BGP213 ECO39/740 II DM D9 48/60A	154°	Non	Non	Design Award Winner 2015

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Type de câble d'alimentation	Couche de protection	Marque de lauréat de prix du design
30318400	BGP213 ECO49/740 II DM D9 48/60A	154°	Non	Non	Design Award Winner 2015
30319100	BGP213 ECO58/740 II DM D9 48/60A	154°	Non	Non	Design Award Winner 2015
30322100	BGP214 ECO98/740 II DM D9 48/60A	154°	-	-	-
30323800	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A	154°	-	-	-
30320700	BGP214 ECO65/740 II DM D9 48/60A	154°	-	-	-
30321400	BGP214 ECO81/740 II DM D9 48/60A	154°	-	-	-
34855000	BGP213 LED14-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34873400	BGP213 LED14-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34874100	BGP213 LED18-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34875800	BGP213 LED18-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34876500	BGP213 LED22-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34877200	BGP213 LED22-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34878900	BGP213 LED27-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34879600	BGP213 LED27-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34880200	BGP213 LED39-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Type de câble d'alimentation	Couche de protection	Marque de lauréat de prix du design
34881900	BGP213 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34882600	BGP213 LED49-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34883300	BGP213 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34884000	BGP213 LED65-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34885700	BGP213 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	Non	Non	-
34889500	BGP214 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34893200	BGP214 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34886400	BGP214 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34890100	BGP214 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34894900	BGP214 LED84-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34888800	BGP214 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34892500	BGP214 LED64-4S/740 I DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34887100	BGP214 LED109-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34891800	BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34895600	BGP214 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-

					Marque de lauréat de prix
Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Type de câble d'alimentation	Couche de protection	du design
34780200	BGP212 ECO81/740 II DM 48/60A	74° x 74°	-	-	-
34779600	BGP212 ECO68/740 II DM 48/60A	74° x 74°	-	-	-

					Marque de lauréat de prix
Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Type de câble d'alimentation	Couche de protection	du design
34774100	BGP212 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	154° - 31° x 54°	-	-	-
34778900	BGP212 ECO58/740 II DM 48/60A	74° x 74°	-	-	-

Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Code de la famille de produits	Marque lauréat du prix « ReddotDesign »
30314600	BGP213 ECO16/740 II DM D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	ECO16	1	Distribution medium	BGP213	Reddot Design Award Winner 2015
30315300	BGP213 ECO24/740 II DM D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	ECO24	2	Distribution medium	BGP213	Reddot Design Award Winner 2015
30316000	BGP213 ECO33/740 II DM D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	ECO33	2	Distribution medium	BGP213	Reddot Design Award Winner 2015
30317700	BGP213 ECO39/740 II DM D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	ECO39	3	Distribution medium	BGP213	Reddot Design Award Winner 2015
30318400	BGP213 ECO49/740 II DM D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	ECO49	3	Distribution medium	BGP213	Reddot Design Award Winner 2015
30319100	BGP213 ECO58/740 II DM D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	ECO58	3	Distribution medium	BGP213	Reddot Design Award Winner 2015
30322100	BGP214 ECO98/740 II DM D9 48/60A	NO	-	ECO98	-	Distribution medium	BGP214	-
30323800	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A	NO	-	ECO115	-	Distribution medium	BGP214	-
30320700	BGP214 ECO65/740 II DM D9 48/60A	NO	-	ECO65	-	Distribution medium	BGP214	-
30321400	BGP214 ECO81/740 II DM D9 48/60A	NO	-	ECO81	-	Distribution medium	BGP214	-
34855000	BGP213 LED14-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED14	1	Distribution medium	BGP213	-
34873400	BGP213 LED14-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED14	1	Distribution medium	BGP213	-
34874100	BGP213 LED18-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED18	1	Distribution medium	BGP213	-
34875800	BGP213 LED18-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED18	1	Distribution medium	BGP213	-
34876500	BGP213 LED22-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED22	1	Distribution medium	BGP213	-
34877200	BGP213 LED22-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED22	1	Distribution medium	BGP213	-
34878900	BGP213 LED27-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED27	1	Distribution medium	BGP213	-

Order Code	Full Product Name	Essai au fil incandescent	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique	Code de la famille de produits	Marque lauréat du prix « ReddotDesign »
34879600	BGP213 LED27-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED27	1	Distribution medium	BGP213	-
34880200	BGP213 LED39-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED39	1	Distribution medium	BGP213	-
34881900	BGP213 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED39	1	Distribution medium	BGP213	-
34882600	BGP213 LED49-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED49	1	Distribution medium	BGP213	-
34883300	BGP213 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED49	1	Distribution medium	BGP213	-
34884000	BGP213 LED65-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED65	2	Distribution medium	BGP213	-
34885700	BGP213 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	Température 850 °C, durée 5 s	LED65	2	Distribution medium	BGP213	-
34889500	BGP214 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	-	LED139	-	Distribution medium	BGP214	-
34893200	BGP214 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	-	LED64	-	Distribution medium	BGP214	-
34886400	BGP214 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	-	LED100	-	Distribution medium	BGP214	-
34890100	BGP214 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	-	LED149	-	Distribution medium	BGP214	-
34894900	BGP214 LED84-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	-	LED84	-	Distribution medium	BGP214	-
34888800	BGP214 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	-	LED139	-	Distribution medium	BGP214	-
34892500	BGP214 LED64-4S/740 I DM50 D9 48/60A	NO	-	LED64	-	Distribution medium	BGP214	-
34887100	BGP214 LED109-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	-	LED100	-	Distribution medium	BGP214	-
34891800	BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	-	LED149	-	Distribution medium	BGP214	-
34895600	BGP214 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60A	NO	-	LED84	-	Distribution medium	BGP214	-
34780200	BGP212 ECO81/740 II DM 48/60A	F	-	ECO81	-	Distribution medium	BGP212	-
34779600	BGP212 ECO68/740 II DM 48/60A	F	-	ECO68	-	Distribution medium	BGP212	-
34774100	BGP212 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	F	-	LED39S	-	Distribution semi- intensive 50	BGP212	-
34778900	BGP212 ECO58/740 II DM 48/60A	F	-	ECO58	-	Distribution medium	BGP212	-

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial	Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial
30314600	BGP213 ECO16/740 II DM D9 48/60A	1376 lm	30318400	BGP213 ECO49/740 II DM D9 48/60A	4080 lm
30315300	BGP213 ECO24/740 II DM D9 48/60A	2040 lm	30319100	BGP213 ECO58/740 II DM D9 48/60A	4788 lm
30316000	BGP213 ECO33/740 II DM D9 48/60A	2720 lm	30322100	BGP214 ECO98/740 II DM D9 48/60A	8330 lm
30317700	BGP213 ECO39/740 II DM D9 48/60A	3230 lm	30323800	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A	9775 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial
30320700	BGP214 ECO65/740 II DM D9 48/60A	5395 lm
30321400	BGP214 ECO81/740 II DM D9 48/60A	6885 lm
34855000	BGP213 LED14-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1204 lm
34873400	BGP213 LED14-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1204 lm
34874100	BGP213 LED18-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1548 lm
34875800	BGP213 LED18-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1548 lm
34876500	BGP213 LED22-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1892 lm
34877200	BGP213 LED22-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1892 lm
34878900	BGP213 LED27-4S/740 I DM50 D9 48/60A	2322 lm
34879600	BGP213 LED27-4S/740 II DM50 D9 48/60A	2322 lm
34880200	BGP213 LED39-4S/740 I DM50 D9 48/60A	3315 lm
34881900	BGP213 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	3315 lm
34882600	BGP213 LED49-4S/740 I DM50 D9 48/60A	4165 lm
34883300	BGP213 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60A	4165 lm
34884000	BGP213 LED65-4S/740 I DM50 D9 48/60A	5610 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux initial
34885700	BGP213 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60A	5610 lm
34889500	BGP214 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	12040 lm
34893200	BGP214 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60A	5632 lm
34886400	BGP214 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60A	9460 lm
34890100	BGP214 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60A	12900 lm
34894900	BGP214 LED84-4S/740 I DM50 D9 48/60A	7308 lm
34888800	BGP214 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60A	12040 lm
34892500	BGP214 LED64-4S/740 I DM50 D9 48/60A	5632 lm
34887100	BGP214 LED109-4S/740 II DM50 D9 48/60A	9460 lm
34891800	BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A	12900 lm
34895600	BGP214 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60A	7308 lm
34780200	BGP212 ECO81/740 II DM 48/60A	7077 lm
34779600	BGP212 ECO68/740 II DM 48/60A	5943 lm
34774100	BGP212 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	3393 lm
34778900	BGP212 ECO58/740 II DM 48/60A	5642 lm

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Rapport lumens scotopiques sur lumens photopiques
30314600	BGP213 ECO16/740 II DM D9 48/60A	1,6
30315300	BGP213 ECO24/740 II DM D9 48/60A	1,6
30316000	BGP213 ECO33/740 II DM D9 48/60A	1,6
30317700	BGP213 ECO39/740 II DM D9 48/60A	1,6
30318400	BGP213 ECO49/740 II DM D9 48/60A	1,6
30319100	BGP213 ECO58/740 II DM D9 48/60A	1,6
30322100	BGP214 ECO98/740 II DM D9 48/60A	-
30323800	BGP214 ECO115/740 II DM D9 48/60A	-
30320700	BGP214 ECO65/740 II DM D9 48/60A	-
30321400	BGP214 ECO81/740 II DM D9 48/60A	-
34855000	BGP213 LED14-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34873400	BGP213 LED14-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34874100	BGP213 LED18-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34875800	BGP213 LED18-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34876500	BGP213 LED22-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34877200	BGP213 LED22-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34878900	BGP213 LED27-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34879600	BGP213 LED27-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34880200	BGP213 LED39-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6

Order Code	Full Product Name	Rapport lumens scotopiques sur lumens photopiques
34881900	BGP213 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34882600	BGP213 LED49-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34883300	BGP213 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34884000	BGP213 LED65-4S/740 I DM50 D9 48/60A	1,6
34885700	BGP213 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60A	1,6
34889500	BGP214 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34893200	BGP214 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34886400	BGP214 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34890100	BGP214 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34894900	BGP214 LED84-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34888800	BGP214 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34892500	BGP214 LED64-4S/740 I DM50 D9 48/60A	-
34887100	BGP214 LED109-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34891800	BGP214 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34895600	BGP214 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34780200	BGP212 ECO81/740 II DM 48/60A	-
34779600	BGP212 ECO68/740 II DM 48/60A	-
34774100	BGP212 LED39-4S/740 II DM50 D9 48/60A	-
34778900	BGP212 ECO58/740 II DM 48/60A	-

