



Pentura Mini LED – erittäin ohut runkovalaisin

Pentura Mini LED

Pentura Mini LED on erittäin ohut runkovalaisin. Se tarjoaa LED-teknologian energiaa säästävät edut ja erinomaisen valaistustehon – kirkkaan tasaisen valon ja hyvän värintoiston. Pentura Mini LED on erittäin helppo asentaa pieniinkin tiloihin, kuten hyllyjen alle myymälöissä tai työtasojen ja työpöytien ylle kotona tai kotitoimistossa. Integroidun virtalähteen ja läpijohdotuksen ansiosta asennus käy erittäin nopeasti. Virtakaapeli, asennuskiinnikkeet ja liitántatarvikkeet sisältyvät toimitukseen. Läpikuultavien päätysuojusten ansiosta tuotteiden väliin ei jää valottomia kohtia, joten käyttäjä voi luoda jatkuvan valoviivan.

Hyödyt

- Erittäin ohut LED-valaisin
- Helppo asentaa; täydellinen asennustarvikesarja sisältyy toimitukseen

Ominaisuudet

- Minimalistinen, huomaamaton malli
- Integroitu virtalähde ja läpijohdotus
- Polykarbonaattirunko
- Värilämpötilavaihtoehdot 3 000 ja 4 000 K
- Saatavana 300, 600, 900 ja 1 200 mm:n pituisena
- Saatavana kiskoon soveltumaton versio, jossa virtakytkin

Käyttökohteet

- Nurkkavalistus
- Valistus kaappien, hyllyjen ja myyntipöytien alla

Spesifikaatiot

Pentura Mini LED

Tyyppi	BN130C
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho	4–14 W (tyypin mukaan)
Keilakulma	Leveä valokeila (120°)
Valovirta	300–1 100 lm (tyypin mukaan)
Väriämpötila	3 000 tai 4 000 K
Värintoistoindeksi	> 75 Ra
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	40 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	30 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	15 000 tuntia
Ohjaimen vikaantumisasaste	1,5 % / 5000 h

Käyttölämpötila	0...+35 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Verkköjännite	220 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Ei
Materiaali	Runko: puristettua alumiinia, valkoinen Hajotin: lasia Päätysuojat: polykarbonaattia, valkoinen Kiinnikkeet: polykarbonaattia, valkoinen
Väri	Harjattu alumiinirunko, valkoinen kupu ja valkoiset päätysuojat
Liitäntä	Liitin ja johdot (sisältyvät toimitukseen)
Asennus	Yksittäin tai jonoon, valaisin kiinnitetään esiruvattuihin kattokiinnikkeisiin Läpijohto mahdollinen (integroituna)
Lisävarusteet	Asennuskiinnikkeet, virtaliittimillä varustettu virtajohto (150 mm) ja läpijohtoskaapeli sisältyvät toimitukseen

Versions



Tuotetiedot



Pentura Mini LED

Tuotetiedot



Side view, male connector part



Pentura Mini LED BN132C, length 900 mm



Pentura Mini LED BN132C, length 1200 mm



Mounting accessories included in the box



Fly-wire connection



Pentura Mini LED BN133C, length 600 mm

Lisätarvikkeet



Ohebná propojka pro těleso, 600 mm

Ordercode 07263999

Pentura Mini LED

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue 0 ... +35 °C

Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/
sammutukseen Ei

Mekaaniset tiedot ja runkot

Mek. iskun suojauskoodi IK02

IP-luokka IP40

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 220-240 V

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma - °

CE-merkintä CE-merkintä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä

ENEC-merkintä -

Tulenarkuusmerkintä -

Liitäntälaite -

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,
kesto 30 s

Lamppuperheen koodi LED-MP

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Liitäntälaitteiden määrä 1 yksikkö

Valonlähteiden määrä 1

Optiikan tyyppi No

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun värintoistoindeksi ≥ 80

Valovuotoleranssi +/-10%

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
07244899	BN132C LED12S/830 PSU L1200	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K	89 lm/W	1250 lm
07246299	BN132C LED9S/830 PSU L900	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K	95 lm/W	950 lm
07249399	BN132C LED3S/840 PSU L300	(0.39, 0.38) SDCM<5	4000 K	88 lm/W	350 lm
07250999	BN132C LED3S/830 PSU L300	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K	88 lm/W	350 lm
07251699	BN133C LED6S/840 PSU L600	(0.39, 0.38) SDCM<5	4000 K	93 lm/W	650 lm
07252399	BN133C LED6S/830 PSU L600	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K	93 lm/W	650 lm

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa	Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
07244899	BN132C LED12S/830 PSU L1200	14 W	07249399	BN132C LED3S/840 PSU L300	4 W
07246299	BN132C LED9S/830 PSU L900	10 W	07250999	BN132C LED3S/830 PSU L300	4 W

