



# Pentura Mini LED - ультратонкий реечный СВЕТИЛЬНИК

## Pentura Mini LED

Pentura Mini LED - это ультратонкий реечный светильник, который сочетает в себе преимущества энергосберегающей светодиодной технологии с освещением высокого качества: ярким, равномерным, с хорошей цветопередачей. Светильник Pentura Mini LED легко установить даже в ограниченном пространстве, например, под полками в магазине, над столешницами и рабочими местами дома или в домашнем офисе. Благодаря встроенному драйверу и возможности сквозной проводки время установки сведено к минимуму. В комплект входят силовой кабель, клипсы для монтажа и аксессуары для подключения. Тонкие торцевые заглушки сводят к нулю неосвещенное пространство между светильниками и позволяют создавать непрерывные линии света.

### Преимущества

- Сверхтонкий светодиодный реечный светильник
- Энергосбережение благодаря светодиодной технологии
- Простота установки, полный набор аксессуаров в комплекте

### Характеристики

- Минималистичный и ненавязчивый дизайн
- Встроенный драйвер и сквозная проводка
- Рассеиватель из поликарбоната
- Цветовая температура: 3000 и 4000 К
- Доступны модели длиной 300, 600, 900 и 1200 мм

# Pentura Mini LED

## Применение

- Карнизная подсветка
- Освещение под стеллажами
- Освещение под полками
- Освещение из-под прилавка

## Спецификации

Тип	BN130C
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Потребляемая мощность	6-22 Вт (в зависимости от типа)
Ширина светового пучка	Широкий пучок (120°)
Световой поток	300-1200 лм (в зависимости от модели)
Коррелированная цветовая температура	3000 или 4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Средний срок эксплуатации L70B50	40 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	30 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	15 000 часов
Частота отказов драйвера	1,5% на 5000 часов
Диапазон рабочих температур	-15 - +35°C

Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	230 или 240 В / 50-60 Гц
Возможность регулирования света	Нет
Материалы	Корпус: формованный алюминий Плафон: поликарбонат, матовый Торцевые заглушки: поликарбонат, белый Клипсы: нержавеющая сталь
Цвет	Корпус: шлифованный алюминий; плафон и торцевые заглушки: белый
Подключение	Кабель с разъемом (в комплекте)
Установка	Индивидуально или в линию; вщелкивание светильника в предварительно установленный потолочный кронштейн С возможностью использования внутренней проводки (в комплекте)
Аксессуары	Потолочные клипсы, кабель с разъемом для подключения к питанию, разъем и кабель для сквозной проводки

## Versions



Софит Pentura Mini LED BN133C

## Pentura Mini LED

### Сведения о продукте

Fly-wire connection



Pentura Mini LED BN133C, length  
600 mm



# Pentura Mini LED

## Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	0 to +35 °C
Подходит для случайного переключения	No

## Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP40

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 V
--------------------	-----------

## Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	- °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	NO
ПРА	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Код лампового семейства	LED-MP
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Количество источников света	1
Тип оптики	No

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная эффективность освещения светодиода	93 lm/W
Начальная светоотдача	650 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная входная мощность	7 W

## Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура
910503910164	BN133C LED6S/840 PSU L600	(0.39, 0.38) SDCM<5	4000 K
910503910165	BN133C LED6S/830 PSU L600	(0.44, 0.41) SDCM<5	3000 K

