



CitySoul gen2 – çok yönlü bir kimlik

CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2, Philips tarafından şimdiye kadar tasarlanan en çok yönlü ve ilham verici kent sokak aydınlatması ürün ailelerinden biri. Bu ileri derecede verimli seri, mükemmel aydınlatma seviyeleri sunarken kentin dış mahallelerinden şehir merkezine kadar tüm kent alanlarında doğru ambiyansı sunar. CitySoul ailesine Lyre ve Accent gibi yeni braketler ile esneklik katan Philips, bu seriyi her kent kavramı için ideal hale getirdi. Tasarım daha düz, tümüyle yuvarlak ve yeni braketler ile geçişler tümüyle akıcıdır, bu da kent manzarasına tutarlı, seçkin ve aynı bir kimlik kazandırır. Son derece verimli olmasının yanısıra aynı zamanda bakımı da oldukça kolaydır. İki boyut seçeneğine sahip olan CitySoul Gen2 ailesi, yandan girişli, direk üstü ve askı montaja uygundur.

Faydaları

- Entegre UrbanStyling aydınlatma araç kutusu farklı bir çok kent uygulaması için tasarlandı.
- Armatürler, braketler ve direkler tutarlılık için tek bir entegre kavram olarak tasarlanmıştır.
- Mükemmel aydınlatma performansı ve ürün kalitesi sayesinde geleceğe dönüktür.

Özellikler

- Çok çeşitli seçkin, özel ve komple setler, direkler ve braketler, eğilebilme seçeneği, çift direk üstü ve kemer modeller
- En verimli ve rahat aydınlatma seviyesini iletmek için çeşitli özellikler
- Mevcut CitySoul direk ve braket serisi Flip, Morph, Jump, Sweep ile uyumlu
- En aza indirilmiş kamaşma sağlamak için farklı ışınlar ve dahili örtücülerden oluşan geniş seçenekler
- SR (Sisteme Hazır) soketle donatılarak kumandalarla eşleştirilmeye hazır.
- Kolay aydınlatma armatürü, Philips Service etiketi sayesinde benzersiz şekilde tanımlanabilir.

CitySoul gen2 LED Large

Uygulama

- Şehir merkezleri
- Parklar ve plazalar
- Yollar ve caddeler
- Ticari bölgeler

Versions



BRP531 RET



BPP531 80Led

Boyutlu çizim

Genel Bilgiler

CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	-
Lamba ailesi kodu	LED120
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık Akısı	10.080 lm
Işık kaynağı sayısı	60
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, orta 50
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
----------------	-----

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	10%
-----------------------	-----

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	BRP531
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	BRP531
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	BPP531

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	91 W
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	91 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	92 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
87868900	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR	Philips standart aşırı gerilim koruma seviyesi
87869600	BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL	10 kV diferansiyel moduna ve 10 kV ortak moda kadar armatür aşırı gerilim koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
87870200	BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-	Philips standart aşırı gerilim koruma seviyesi

CitySoul gen2 LED Large

