



Quebec LED – új mérce a kültéri világításban

Quebec LED

A Quebec LED egy elegáns lámpatest a lakóövezeti utcák és járdák, parkok és más városi terek megvilágítására. A termék része egy energiatakarékos, nagy teljesítményű optikával felszerelt LED modul, jellemzőiben azonban nem tér el az eredeti Quebec lámpatesttől. Emellett többféle bura és felszerelési lehetőség is választható hozzá. Mindezek együttevén olyan rugalmas megoldássá teszik a Quebec LED-et, amely mindennemű elvárásnak megfelel.

Előnyök

- Időtálló, elegáns forma
- Szerszám nélküli karbantartás
- LEDGine O LED modul, korábbi megoldásokba való beillesztéshez is

Szolgáltatások

- Rendkívül energiatakarékos és sokféle fényerő-szabályozási lehetőséget kínáló LED-es lámpatest
- Magas hatásfokú optikák széles választéka közút- vagy térvilágításhoz
- Rugalmas felszerelhetőség: oszlopcsúcsra történő, oszlopkarra, duplakaros vagy fali rögzítés
- Átlátszó vagy opál síküveg, illetve opál polikarbonát burák választéka

Alkalmazás

- Lakóövezeti utcák, gyalogos útvonalak, parkok és játszóterek, parkolók
- Városközpontok: mellékutcák, járdák, terek és parkok, buszpályaudvarok, parkolók
- Magánüzemeltetésű területek, pl. vidámparkok vagy állatkertek

Quebec LED

Versions



BRP775 Quebec LED

Méretezett rajza

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
Gyűlékonysági jelzés	-
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Lámpatest fényugarának fényeloszlása	23° - 8° x 152°
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Optikai búra típusa	Síkűveg
Színvisszaadási index (CRI)	>70
Optikai típus – kültéri	Széles fényeloszlás, 50
Felfelé irányuló fényhányados	0,03
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fekete
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Túlfeszültség-védelem (közös/ különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség- védelmi szint
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
A vezérlő meghibásodási aránya 5000 óra vetítve	0,5 %
Alkalmazási feltételek	
Maximális szabályozási szint	25%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsatlád kódja	Termékcslád kódja
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED16	BRP775
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	LED49	BRP775
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED16	BRP776
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	LED49	BRP776

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Szabványos	
			dőlésszög oldalsó	Normál dőlésszögű oszlopfej
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	1 328 lm	-	5°
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	4 018 lm	-	5°

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Szabványos	
			dőlésszög oldalsó	Normál dőlésszögű oszlopfej
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	1 328 lm	0°	-
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	4 018 lm	0°	-

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
08990000	BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	10,4 W
08991700	BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
08992400	BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	10,4 W
08993100	BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	30,5 W

