



Süllyesztett LuxSpace – nagyfokú hatékonyság, kellemes látvány és elegáns forma

LuxSpace Mini, recessed

Az ügyfelek optimalizálni szeretnék összes erőforrásukat – ez nemcsak működési költségeiket (energiaköltségek stb.) jelenti, hanem az emberi erőforrásokat is. Az energiamegtakarítás természetesen előnyt élvez, de nem lehet rossz hatással a dolgozók közérzetére, akiknek otthonos környezetre van szükségük ahhoz, hogy hatékonyabban dolgozzanak, illetve az ügyfeleknek is erre van szükségük ahhoz, hogy kellemes vásárlási élményben legyen részük. A LuxSpace a hatékonyság, a kellemes látvány és a formák ideális kombinációját nyújtja anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a világítási teljesítmény (a színmegjelenítés és -egységesség) terén. A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kívánt hangulat megteremtéséhez gyakorlatilag bármilyen alkalmazásban.

Előnyök

- Kategóriájában a legjobb hatékonyság
- Lágy, természetes fényt biztosít, amely kellemes látványt teremt
- Kiválóan beépíthető a mennyezetbe a vékony, keskeny peremnek köszönhetően; a perem nélküli változat gipszkarton álmennyezetekbe is beépíthető

LuxSpace Mini, recessed


Szolgáltatások

- Négyféle optika: magas fényű, csiszolt, matt és fehér
- Magasságok: mély (max. UGR 19), alacsony (max. UGR 22)
- Perem színei: alap: magas fényű metál, fehér (RAL9010), szürke, fekete (RAL9004), bármilyen más RAL-szín külön kérhető
- Perem nélküli változat is kapható
- Felületre szerelt változat is kapható
- DC esetén központi vészvilágításnak is megfelelő
- Többféle felszerelési lehetőség: PG és PGO (IP54 szabványú előlap), vészvilágítás (egyetlen akkumulátorral 3 óra), felfüggesztett dekoratív üvegek, átmenő kábelezés

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Kórházak
- Szállodák
- Repülőterek

Méretezett rajza



LuxSpace Mini, recessed

Általános információ

CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>80
Optikai típus	-

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +25 °C
----------------------------------	--------------

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
-----------	-------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Alkalmazási feltételek

Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
---------------------------------	------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	DN561B
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	DN561B
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	DN561B
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	DN560B
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	DN560B
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	DN560B
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	DN560B

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	4000 K	140 lm/W	840 lm
97048200	DN561B LED12S/830 PSU- E C WH	3000 K	127 lm/W	1 350 lm
97055000	DN561B LED12S/840 DIA- VLC-E C WH	4000 K	138 lm/W	1 350 lm
97040600	DN560B LED8S/830 DIA- VLC-E C WH	3000 K	131 lm/W	840 lm
97044400	DN560B LED12S/830 PSU- E C WH	3000 K	127 lm/W	1 350 lm
97047500	DN560B LED12S/840 PSU- E C PG WH	4000 K	138 lm/W	1 350 lm

LuxSpace Mini, recessed

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	3000 K	121 lm/W	2 200 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	6 W
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	9,8 W
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	6,4 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	10,6 W
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	9,8 W
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	18,2 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	Nem
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	Nem
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	Igen
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	Nem
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	Nem
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	IP20
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	IP20
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	IP20

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	IP20
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	IP20/54
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	IP20

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
97039000	DN561B LED8S/840 PSU-E C WH	-
97048200	DN561B LED12S/830 PSU-E C WH	-
97055000	DN561B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH	1%
97040600	DN560B LED8S/830 DIA-VLC-E C WH	1%

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
97044400	DN560B LED12S/830 PSU-E C WH	-
97047500	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH	-
97056700	DN560B LED20S/830 PSU-E C WH	-

LuxSpace Mini, recessed

