



LuxSpace Mini, recesses– yüksek verimlilik, görsel konfor ve şık tasarım

LuxSpace Mini, recessed

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da etkiliyor. Bu nedenle enerji tasarrufu bir önceliktir. Ancak bunun, daha üretken olmak için iyi bir ortama ihtiyaç duyan çalışanların sağlığı veya alışveriş deneyimlerinden keyif almak isteyen müşteriler üzerinde olumsuz etkisinin olmaması gerekir. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk oluşturma ve renk eş yayılımı) etkilemeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Tüm uygulamalarda istenen ortamı oluşturmak için pek çok seçeneği de mevcuttur.

Faydaları

- Yumuşak, doğal bir ışık yaratır, görsel konfor sağlar
- İnce ve dar çerçevesi sayesinde tavan ile mükemmel entegrasyon; çerçevesiz versiyon alçı tavan için idealdir

Özellikler

- Dört optik sistem seçeneği: Tam parlak, desenli, mat ve beyaz
- Yükseklikler: derinlik (UGR 19'a kadar), düşüklük(UGR 22'ye kadar)
- Çerçeve renkleri: Tam parlak metalik, beyaz (RAL9003), gri, siyah (RAL9004) standart olarak (isteğe bağlı başka herhangi bir RAL rengi mümkündür)
- Çerçevesiz versiyonu mevcuttur
- DC beslemeli harici acil durum aydınlatmasına uyumludur (opsiyonel)
- Birden çok ek seçenek: PG ve PGO (IP54 ön yüzey), acil durum aydınlatması (tek pille 3 saat), Eca ve B2ca kablosu ve konektörü seçenekleri, dahili kablolama
- Işık rengi: 830, 840, 927, 930 ve 940 (CRI90 modelleri isteğe bağlı olarak sunulur)

LuxSpace Mini, recessed

Uygulama

- Ofisler
- Perakende sektörü
- Hastaneler
- Oteller
- Havaalanları

Şartlar

Tip	DN560B (alçak, gömülü model) DN561B (derin gömülü model)
Tavan türü	Alçı (alçıpan) tavan
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	8 veya 11.2 W
Işık akısı	780-1200 lm
Renk Sıcaklığı	2700, 3000 veya 4000 K
Renksel Geriverim	> 80
İndeksi	90 (3000 K olarak mevcuttur)
Ortalama kullanım ömrü L70B50	70.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L80B50	50.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	+10 ila +40 °C
Sürücü	Ayrık
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz

Dimleme	DALI dim edilebilir (PSED-E)
Seçenekler	Acil durum aydınlatması 3 saat (EL3) Koruma camı (PG ya da PGO, IP54 ön yüzey) Dahili kablolama Çerçevesiz alçı tavan modeli Askılı camlar: opal (SG-O), buzlu daire (SG-FRC) ve buzlu halo halka (SG-HR-FR) Harici ya da takma 3-kutuplu Wieland/Adels konektör
Malzeme	Muhafaza ve çerçeve: alüminyum Reflektör: plastik, alüminyum kaplama (yüksek düzeyde parlak ve yüzeyli optikler)
Renk	Çerçeve: beyaz (RAL 9010), gri (RAL 9006 benzeri), siyah (RAL 9005) ya da yüksek parlak metal
Optik sistem	Tam parlak ayna (C) Mat ayna (M) Kaplama yansıtıcı (F) Beyaz reflektör (WR)
Bağlantı	İtmeli veya çekerek çıkarmalı konektör
Kurulum	Sabitlenme yaylı tutucularla yapılır
Açıklamalar	Harici sürücü dahildir

aksesuarlar

Ochranné sklo

Ordercode 93777700



Ochranné sklo, opálové

Ordercode 93778400



LuxSpace Mini, recessed

