



Přisazená svítidla LuxSpace – vysoká účinnost, vizuální pohodlí a stylový design

LuxSpace Mini, surface mounted

Zákazníci se snaží optimalizovat všechny zdroje. Týká se to nejen provozních nákladů (energie atd.), ale také personálu. Úspory energie jsou proto prioritou, ale nesmí působit nepříznivě na pohodu zaměstnanců, kteří potřebují příjemné prostředí, aby mohli být produktivnější, ani zákazníků, kteří chtějí v příjemném prostředí nakupovat. Svítidla LuxSpace nabízejí dokonalou kombinaci efektivity, světelného komfortu a designu, bez kompromisů na úkor světelného výkonu (barevné podání a jednotnost barev). Nabízejí široký výběr možností k vytvoření požadovaného prostředí bez ohledu na využití.

Výhody

- Nejlepší účinnost ve své třídě
- Vydává jemné přirozené světlo a zajišťuje vizuální pohodlí

LuxSpace Mini, surface mounted

Vlastnosti

- Výběr ze čtyř optik: s vysokým leskem, fasetové, matné a bílé
- Profil: hluboký (až UGR 19), nízký (až UGR 22)
- Barvy: standardně vysoce lesklý metalický lak, bílá (RAL9010), šedá, černá (RAL9004);(ostatní barvy RAL na požádání)
- K dispozici v zapuštěné verzi
- Vhodné pro centrální nouzové osvětlení na stejnosměrný proud
- Verze s třífázovou přípojnici (na požádání)
- Mnoho dalších možností: PG a PGO, zavěšená dekorativní skla

Aplikace

- Kanceláře
- Obchody
- Nemocnice
- Hotely
- Letiště

Specifikace

Typ	DN560C (nizkoprofilová přísazená verze) DN561C (hluboká přísazená verze)
Světelný zdroj	LED modul bez možnosti výměny
Příkon	8 nebo 11.2 W
Světelný tok	780-1200 lm
Náhradní teplota chromatičnosti	2700, 3000 nebo 4000 K
Index barevného podání	>80 90 (k dispozici ve verzi 3000 K)
Střední doba života L70B50	70 000 hodin
Střední doba života L80B50	50 000 hodin
Střední doba života L90B50	25 000 hodin
Průměrná okolní teplota	25 °C
Rozsah provozní teploty	+10 až +40 °C

Předřadník	Samostatný
Napájecí napětí	230 nebo 240 V / 50–60 Hz
Možnosti regulace	Možnost regulace DALI (PSED-E)
Volitelné	Ochranné sklo (PG nebo PGO) Zavěšená skla: opálové (SG-O), kruh z mléčného skla (SG-FRC) a světelný kruh z mléčného skla (SG-HR-FR) Verze s třífázovou přípojnici (na požádání)
Materiál	Tělo a lem: hliník Reflektor: plast, pokovený hliníkem (pro vysoce lesklou a fasetovou optiku)
Barva	Lem: bílá (RAL 9010), šedá (podobná odstínu RAL 9006), černá (RAL 9005) nebo vysoce lesklý metalický lak
Optika	Vysoce leštěný reflektor (C) Matné zrcadlo (M) Fasetový reflektor (F) Bílý reflektor (WR)
Přípojení	Nástrčná svorkovnice s ochranou proti napínání
Montáž	Jednotlivá, upevnění šrouby
Poznámky	Včetně externího předřadníku

Příslušenství

Protection glass

Ordercode 93777700



Protection glass, opal

Ordercode 93778400



LuxSpace Mini, surface mounted

