



LuxSpace cu montaj pe suprafețe – eficiență mare, confort vizual și construcție elegantă

LuxSpace Mini, surface mounted

Clienții doresc să își optimizeze toate resursele, aceștia concentrându-se nu doar pe cheltuielile de funcționare (energie etc.), ci și pe resursele umane. Prin urmare, reducerea consumului de energie este o prioritate, dar nu trebuie să aibă efecte adverse asupra confortului angajaților, care au nevoie de un mediu plăcut pentru a fi mai productivi, sau asupra clienților, care doresc să se bucure de experiența cumpărăturilor. LuxSpace oferă combinația perfectă de eficiență, confort al luminii și design, fără a compromite performanța iluminatului (redarea și uniformitatea culorilor). Acesta dispune de o gamă largă de opțiuni pentru crearea ambianței dorite, indiferent de aplicație.

Beneficii

- Cele mai eficiente din clasa lor
- Oferă o lumină blândă, naturală, asigurând confortul vizual

LuxSpace Mini, surface mounted

Caracteristici

- Patru sisteme optice: strălucire puternică, fațetat, mat și alb
- Înălțimi: la adâncime (până la UGR 19), la înălțime mică (până la UGR 22)
- Culori: metalizat foarte strălucitor, alb (RAL9010), gri, negru (RAL9004) standard (orice altă culoare RAL poate fi disponibilă la cerere)
- Variantă încastrată disponibilă
- În conformitate cu normele pentru iluminat de urgență central cu DC
- Variantă șină cu 3 circuite (la cerere)
- Mai multe opțiuni suplimentare: PG și PGO, sticlă decorativă suspendată

Cerere

- Birouri
- Magazine
- Spitale
- Hoteluri
- Aeroporturi

Specificații

Tipul	DN560C (variantă cu montaj pe suprafețe la înălțime mică) DN561C (variantă cu montaj pe suprafețe la adâncime)
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Puterea	8 sau 11.2 W
Fluxul luminos	780-1200 lm
Temperatura de culoare corelată	2.700, 3.000 sau 4.000 K
Indice de redare a culorii	> 80 90 (disponibil în 3.000 K)
Viață utilă medie L70B50	70.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L90B50	25.000 de ore
Temperatură ambientală medie	25 °C
Domeniu temperatură de funcționare	între +10 și +40 °C
Balast	Separat

Tensiunea rețelei	230 sau 240 V/50 – 60 Hz
Opțiuni de reglare a intensității luminoase	Reglarea intensității luminoase DALI posibilă (PSED-E)
Opțiuni	Sticlă cu protecție (PG sau PGO) Elemente din sticlă suspendate: opal (SG-O), cerc mat (SG-FRC) și inel-aureolă mat (SG-HR-FR) Variantă șină cu 3 circuite (la cerere)
Materialul	Carcasă și ramă: aluminiu Reflector: plastic, cu strat de aluminiu (pentru sisteme optice de mare strălucire și fațetate)
Culoarea	Ramă: alb (RAL 9010), gri (similar cu RAL 9006), negru (RAL 9005) sau metalizat foarte lucios
Sistemul optic	Oglindă de mare strălucire (C) Oglindă mată (M) Reflector fațetat (F) Reflector alb (WR)
Conectare	Conector push-in sau cu eliberare a tragerii
Montare	Montare individuală cu șuruburi
Observații	Balast extern inclus

LuxSpace Mini, surface mounted

Accesorii

Ordercode 93777700



Ordercode 93778400

