



# CoreLine Projector – jasná volba pro LED

## CoreLine Projector

Svítlidla CoreLine Projector jsou určena do pohostinství a menších obchodů jako náhrada halogenových a CDM svítidel. Tato svítidla pomáhají prodejnám zvýraznit vystavené zboží nebo jiné předměty. Díky čistému designu se zabudovaným předřadníkem a s možností volby vyzařovacího úhlu 23 nebo 36 stupňů mají svítidla CoreLine Projector široké uplatnění.

### Výhody

- Snížené provozní náklady díky úspoře energie a delší životnosti
- Výměna kus za kus usnadňuje přechod od klasických k LED svídlům.
- Čistá, jednoduchá povrchová úprava zajišťuje nenápadné splnutí s interiérem obchodu.

### Vlastnosti

- Nenápadný design s bílým nebo černým povrchem
- Vyzařovací úhel 23 nebo 36 stupňů, světelný tok 2 200 lm
- Vysoký měrný výkon: 90 lm/W
- Integrovaný předřadník a pasivní chlazení
- Výběr teploty chromatičnosti: 3000 a 4000 K

### Aplikace

- Nezávislé pekárny
- Nezávislá řeznictví
- Malé prodejny potravin
- Malé obchody s módou

### Specifikace

|     |                                          |                |                               |
|-----|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Typ | ST120T (verze s tříobvodovou přípojnici) | Světelný zdroj | LED modul bez možnosti výměny |
|     | ST120C (verze pro přisazenou montáž)     |                |                               |

# CoreLine Projector

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Příkon                     | 11 W (800 lm)           |
|                            | 33 W (2400 lm)          |
| Měrný výkon                | 70 lm/W                 |
| Vyzařovací úhel            | 24°                     |
| Světelný tok               | 800 nebo 2400 lm        |
| Náhradní teplota           | 3000 K (teplá bílá)     |
| chromatičnosti             | 4000 K (neutrální bílá) |
| Index barevného podání     | 80                      |
| Střední doba života L70B50 | 30 000 hodin            |
| Střední doba života L80B50 | 20 000 hodin            |
| Střední doba života L90B50 | 10 000 hodin            |
| Průměrná okolní teplota    | +25 °C                  |

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah provozní teploty | 0 až +35 °C                                                                              |
| Předřadník              | Vestavěný                                                                                |
| Napájecí napětí         | 230 nebo 240 V / 50–60 Hz                                                                |
| Možnosti regulace       | Bez regulace                                                                             |
| Materiál                | Tělo: hliník litý pod tlakem                                                             |
|                         | Reflektor: plast                                                                         |
|                         | optika: polykarbonát                                                                     |
| Barva                   | Černá (BK)                                                                               |
| Připojení               | Připojovací adaptér 3C                                                                   |
|                         | Konzola Click Fix pro přisazenou montáž                                                  |
| Montáž                  | Na přípojnicí se 3 okruhy                                                                |
|                         | Individuálně nebo v pásu, zacvaknutí svítidla do předem přišroubovaných stropních konzol |
|                         | Prodrátování není možné.                                                                 |

## Versions



24 °

## Detaily o výrobku



CoreLine\_Projector-ST150T-1DPP.TIF



CoreLine\_Projector-ST150T-2DPP.TIF

