



CoreLine Projector – Όταν ο φωτισμός έχει σημασία

CoreLine Projector

Η σειρά CoreLine Projector σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των συστημάτων προβολής με λαμπτήρες αλογόνου και των συστημάτων προβολής με βάση το πρότυπο CDM σε εφαρμογές καταστημάτων και χώρων φιλοξενίας. Αυτό το φωτιστικό με ράγα προσφέρει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες καταστημάτων να αναδείξουν τα προϊόντα τους ή να τονίσουν συγκεκριμένα αντικείμενα. Η λιτή σχεδίαση με ενσωματωμένη διάταξη οδήγησης και η επιλογή γωνίας δέσμης 23 ή 36 μοιρών καθιστούν τη σειρά CoreLine Projector κατάλληλη για πολλές εφαρμογές.

Οφέλη

- Μειωμένο κόστος λειτουργίας χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Επιτρέπει την άμεση αντικατάσταση των συμβατικών συστημάτων προβολής με βάση το πρότυπο CDM
- Το λιτό και απλό φινίρισμα διασφαλίζει την ενσωμάτωση των φωτιστικών CoreLine Projector σε πολλούς εσωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά

- Διακριτική σχεδίαση με λευκό ή μαύρο φινίρισμα
- Γωνία δέσμης 23 ή 36 μοιρών με φωτεινότητα 2200 lm
- Ενεργειακή απόδοση: 90 lm/W
- Ενσωματωμένη διάταξη οδήγησης και ομοιόμορφος προσαρμογέας ράγας
- Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας: 3000 και 4000 K

CoreLine Projector

Εφαρμογή

- Ανεξάρτητοι φούρνοι
- Ανεξάρτητα κρεοπωλεία
- Μικρά παντοπωλεία
- Μικρά καταστήματα ρούχων

Χαρακτηριστικά

Τύπος	ST120T (έκδοση με ράγα 3C) ST120C (έκδοση τοποθέτησης σε επιφάνεια)
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς	11 W (800 lm) 33 W (2400 lm)
Απόδοση	70 lm/W
Γωνία δέσμης	24°
Φωτεινή ροή	800 ή 2400 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	3000K (Θερμό λευκό) 4000 K (Ουδέτερο λευκό)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	30.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	20.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	10.000 ώρες

Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	+25 °C
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	0 έως +35 °C
Οδηγός	Ενσωματωμένη
Τάση δικτύου	230 ή 240 V / 50-60 Hz
Ρύθμιση έντασης	Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού
Υλικό	Περιβλήμα: χυτό αλουμίνιο Ανακλαστήρας: πλαστικό Οπτικό σύστημα: πολυανθρακικό
Χρώμα	Μαύρο (BK)
Σύνδεση	Προσαρμογέας ράγας 3C Κουμπωτό στήριγμα τοποθέτησης σε επιφάνεια
Εγκατάσταση	Σε ράγα 3 κυκλωμάτων Μεμονωμένο ή σε σειρά, κούμπωμα του φωτιστικού σε προβιδωμένα στηρίγματα οροφής Δεν υπάρχει δυνατότητα για πέρασμα καλωδίωσης

Versions



24 °

CoreLine Projector

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Projector-
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-
ST150T-2DPP.TIF

