



# CoreLine Projecteur – L'évidence LED

## CoreLine Projector

La gamme CoreLine Projecteur est conçue pour remplacer les projecteurs CDM 35W dans les commerces. Solution idéale pour des applications d'éclairage d'accentuation, ces luminaires montés sur rails 3 allumages permettent de bien faire ressortir les objets exposés. Son design compact et épuré, ses 2 couleurs de finitions et ses 2 types de faisceaux (23 ou 36°) disponibles font du CoreLine Projecteur une solution pertinente pour de nombreux concepts de magasin.

### Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Idéal pour le remplacement des solutions conventionnelles facilitant la transition vers la LED
- Son design simple et épuré permet une intégration discrète au sein du magasin

### Fonctions

- Design discret avec finition blanche ou noire mat
- Flux lumineux : 2200 lm
- Efficacité lumineuse : 90 lm/W
- Driver intégré
- Choix de température de couleur : 3 000 K et 4 000 K

### Application

- Commerces de proximité
- Commerces d'alimentation

### Descriptions

Type	ST120T (version sur rail 3C) ST120C (version patère)	Source lumineuse	Module LED non remplaçable
------	---	------------------	----------------------------

# CoreLine Projector

<b>Puissance</b>	11 W (800 lm) 33 W (2 400 lm)
<b>Efficacité</b>	73 lm/W
<b>Largeur de faisceau</b>	24 °
<b>Flux lumineux</b>	800 ou 2 400 lm
<b>Température de couleur corrélée</b>	3 000 K (blanc chaud) 4 000 K (blanc neutre)
<b>Indice de rendu des couleurs</b>	80
<b>Durée de vie utile moyenne L70B50</b>	30 000 heures
<b>Durée de vie utile moyenne L80B50</b>	20 000 heures
<b>Durée de vie utile moyenne L90B50</b>	10 000 heures

<b>Température ambiante moyenne</b>	+25 °C
<b>Plage de températures de fonctionnement</b>	0 à + 35 °C
<b>Ballast</b>	Intégré
<b>Tension secteur</b>	230 ou 240 V / 50-60 Hz
<b>Gradation</b>	Pas de gradation
<b>Matériau</b>	Boîtier : fonte d'aluminium Réflecteur : plastique Optique : polycarbonate
<b>Commande</b>	Noir (BK)
<b>Connexion</b>	Adaptateur pour rail 3C

## Versions



24 °

## Détails sur le produit



CoreLine\_Projector-  
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine\_Projector-  
ST150T-2DPP.TIF

