



CoreLine Projector – keď na osvetlení skutočne záleží

CoreLine Projector

Rad svetidiel CoreLine Projector je náhradou za projektory s halogénovými žiarovkami alebo výbojkami CDM. Svetidlá sú určené najmä do maloobchodných predajní, kde zvýrazňujú vystavený tovar. Vytvárajú efekt prirodzeného svetla vhodný pre aplikácie akcentačného osvetlenia. Poskytujú aj okamžitú úsporu energie a omnoho dlhšiu životnosť, takže predstavujú dobrý pomer kvality k cene a sú šetrné k životnému prostrediu. Lahko sa inštalujú do štandardnej napájacej lišty alebo k stropu pomocou konektora.

Výhody

- Nižšie prevádzkové náklady vďaka úspore energie a dlhšej životnosti
- Priama výmena umožňujúca prechod z konvenčných svetidiel na LED svetidlá
- Čistý a jednoduché prevedenie zabezpečuje diskrétnu splynutie s interiérom obchodu.

Vlastnosti

- Nerušivý dizajn v bielom alebo čiernom prevedení
- Uhol vyžarovania 23 alebo 36 stupňov, svetelný tok 2200 lúmenov
- Energetická účinnosť: 90 lm/W
- Integrovaný napájač a pasívne chladenie
- Možnosť výberu teploty chromatickosti: 3 000 alebo 4 000 K

Aplikácie

- Pekárne, predajne pečiva
- Mäsiarstvá
- Malé predajne s potravinami
- Butiky, predajne s módou

CoreLine Projector

Špecifikácia

Typ	ST120T (do 3C lišty)
	ST120C (na strop)
Svetelný zdroj	Jednorazový modul LED
Výkon	11 W (800 lm)
	33 W (2 400 lm)
Merný výkon	70 lm/W
Uhol vyžarovania	24°
Svetelný tok	800 alebo 2 400 lm
Náhradná teplota	3 000 K (teplá biela)
chromatickosti	4 000 K (neutrálna biela)
Index podania farieb	80
Stredná životnosť	30 000 hodín
L70B50	
Stredná životnosť	20 000 hodín
L80B50	
Stredná životnosť	10 000 hodín
L90B50	

Priemerná teplota okolia	+25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	0 až +35 °C
Napájač	Zabudovaný
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Nestmievajúce
Materiál	Teleso: tlakový odlatok hliníka
	Reflektor: plast
	Optika: polykarbonát
Farba	Čierna (BK)
Zapojenie	Adaptér pre trojvodovú lištu
	Konzola na stropnú montáž
Montáž	Do 3C lišty
	Usporiadanie samostatne alebo do radov, svetidlo je potrebné vložiť do predvŕtaných stropných konzol
	Priebežné prekáblovanie nie je možné

Versions



24 °

Podrobnosti o produkte



CoreLine_Projector-
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-
ST150T-2DPP.TIF

