



EcoStyle – verimli ve uygun fiyatlı

EcoStyle

Perakendeciler, geleneksel teknolojilere göre makul geri ödemeli düşük maliyetli bir LED vurgu aydınlatması çözümü arar. EcoStyle sayesinde artık bakım gerekmiyor. LED ışık kaynağı ve özel reflektör sistemi ile EcoStyle, güçlü, kaliteli vurgu aydınlatması sunarak perakendecilerin ürünlerini olası en iyi şekilde sergilemesine olanak tanır. Ray montajlı EcoStyle için siyah ve beyaz göve seçenekleri mevcuttur. Verimli LED teknolojisi ile yenilikçi soğutucu kombinasyonu bu ürünün güvenilir ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Faydaları

- Yüksek sistem verimliliği sayesinde CDM armatürleriyle kısa sürede geri ödeme
- PerfectAccent reflektörün ışık imzası sayesinde yüksek kaliteli vurgu aydınlatması
- LED teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu ve düşük bakım

Özellikler

- Yüksek verim
- Philips PerfectAccent ışığın kalitesi
- CDM geriye uyumlu ray montajlı aydınlatma armatürü
- Temiz, sağlam tasarım

Uygulama

- Perakende mağazaları, özellikle gıda ve moda mağazaları

Şartlar

Tip	ST440T
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	18, 30 ve 37 W (830 ve 840 ışık rengi için, LED17S, LED27S, LED35S)

Işın açısı	MB (LED27S için 20°)
	WB (LED27S için 33°)
Işık akısı	1700, 2700, 3400 lm (830 açık rengi için)
	1800, 2900, 3600 lm (840 açık rengi için)

Renk Sıcaklığı	3000 K (Sıcak beyaz) 4000 K (Nötr beyaz)
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Standart sapma renk eşleştirme (SDCM)	3 (renk noktası ölçüğünde +/- 0,005'lik bir toleransla)
Ortalama kullanım ömrü L70B50	70.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L80B50	50.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25°C

Çalışma sıcaklığı aralığı	0 ila +35°C
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	220-240 V / 50-60 Hz
Dimleme	İsteğe bağlı DALI dimleme
Malzeme	Sürücü kutusu: plastik Isı emicisi: dökme alüminyum Reflektör: polikarbon Optik kapak: polimetilmetakrilat (PMMA)
Renk	Beyaz (WH, RAL 9003), siyah (BK, RAL 9004)
Bağlantı	3C ray adaptörü
Kurulum	3 devreli ray üzerinde Dahili kablolama mümkün değildir

Versions



EcoStyle track mounting

ÜRÜN BİLGİLERİ



EcoStyle-ST440T-3DPP.TIF



EcoStyle-ST440T-1DPP.TIF


ÜRÜN BİLGİLERİ



EcoStyle-ST440T-2DPP.TIF



EcoStyle-ST440S-WH-1DPP.tif



EcoStyle-ST440S-WH-2DPP.tif



EcoStyle-ST440S-WH-3DPP.tif

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +35 °C
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime karşı koruma sınıfı	IP20

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Ürün Ailesi Kodu	ST440T

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <5
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	125 lm/W
Başlangıçtaki ışık akışı	1800 lm
Işık akışı toleransı	+/-10%
Başlangıç giriş gücü	14.4 W


Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Black
------	-------


Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/ lens türü	Lamba ailesi kodu	Işık kaynağı sayısı	Optik sistem türü
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	ACC	LED17S	1	WB
17827700	ST440S LED17S/840 PSU MB BK	-	-	-	MB
17829100	ST440S LED17S/840 PSU WB BK	-	-	-	WB


Polar Wide Diagrams




IFPS_ST440T 1xLED17S/830 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST440T 1xLED17S/840 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST440T 1xLED27S/830 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST440T 1xLED27S/840 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST440T 1xLED35S/840 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST440T 1xLED17S/830 WB-Polar Normal (separate)



IFPS_ST440T 1xLED17S/840 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_ST440T 1xLED27S/830 WB-Polar Normal (separate)



IFPS_ST440T 1xLED35S/840 WB-Polar Normal (separate)

Polar Wide Diagrams



IFPS_ST440T 1xLED27S/CH WB-Polar Normal
(separate)

