



Ein kabellos- vernetztes Beleuchtungssystem für Lager- und Produktionshallen, mit dem Sie Ihren Energieverbrauch optimieren können

GentleSpace GreenWarehouse

Mit diesem Beleuchtungssystem können Lagerhallen-Betreiber, Produktionsbetriebe und Facility Manager maximale Energieeinsparungen erzielen. Es kombiniert modernste LED-Beleuchtung mit einer bedienungsfreundlichen und zuverlässigen kabellos-vernetzten Systemsteuerung. Wenn sich die Anforderungen an die Lichttechnik während des Betriebes ändern sollten, können Beleuchtungsstärke und Bewegungssteuerungen kabellos via Fernbedieung von den Nutzern selbst entsprechend angepasst werden. Die Leuchten können in Gruppen zusammengefasst werden, und bei einer Neueinteilung der Gruppen ist keine Änderung der Verkabelung erforderlich, so dass auch die Installationskosten auf einem Minimum gehalten werden können. Das System ermöglicht nicht nur Einsparungen, die über die Effizienz der LEDs hinausgehen, sondern ist zudem absolut zukunftssicher. Einfach zu verstehen, einfach einzubinden und einfach zu bedienen – das GreenWarehouse System.

Vorteile

- Optimierung der Betriebskosten zur Senkung des Investitionsaufwands
- Ein einheitliches System; kombinierbar mit anderen Philips Leuchtenfamilien – GentleSpace gen2, Maxos LED und Pacific LED
- Zukunftssicheres System: kabellose Anpassung der Beleuchtungseinstellungen und schnelle Neuordnung bei geänderter Raumnutzung

Merkmale

- Pro Sensor, Leuchtengruppe und Leuchtennetzwerk können unterschiedliche Beleuchtungsniveaus und Zeitintervalle eingestellt werden
- Keine Kompromisse bei Sicherheit, Wohlbefinden und Produktivität der Mitarbeiter
- Kabellose Leuchten-Umgruppierung durch den Endbenutzer möglich
- Fortschrittliche Sensortechnologie für effektive Bewegungserkennung, auch aus großer Höhe
- Das System eignet sich sowohl für neue Anlagen als auch für Nachrüst-Installationen
- Spezielle Leuchten-Kits vordefiniert für eine einfache Bestellung und Installation

Anwendung

- Lagerung
- Verteilzentren
- Crossdocking-Einrichtungen

Spezifikationen

Typ	BY470X (13.000 lm Ausführung) BY471X (17.000 und 25.000 lm Ausführungen)
Lichtquelle	Philips Fortimo LED Line 1R
Wattzahl	BY470X: 108 W BY471X: 136 und 205 W
Lichtstrom	BY470X: 13.000 lm BY471X: 17.000 und 25.000 lm
Ähnlichste	4000 K
Farbtemperatur	
Farbwiedergabeindex	> 80
Mittlere	70.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L70B50	
Mittlere	50.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L80B50	
Mittlere	25.000 Stunden
Nutzlebensdauer	
L90B50	
Treiber-Ausfallrate	0.5% pro 5000 Stunden
Durchschnittliche	+25 °C
Umgebungstemperatur	

Betriebstemperaturbereich	–20 bis +45 °C
Treiber	integriert
Netzspannung	230 oder 240 V/50–60 Hz
Dimmfunktion	Dimmbar (PSD)
Regelsystem-Eingang	DALI
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss Optik: PMMA Abdeckung: Glas, gehärtet
Farbe	Silbergrau (SI), Weiß (WH) Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich
Optic	engstrahlend (NB) tief-/breitstrahlend (MB) breitstrahlend (WB) Hochregaloptik (HRO)
Optische Abdeckung	Glasabdeckung (gehärtet, klar); optional Abdeckung aus PC oder PMMA
Installation	Seilabhängung Montagebügel (optional)
Zubehör	Montagebügel (BY470Z, BY471Z)

Versions



GentleSpace GreenWarehouse
BY470X Leuchte für hohe Räume



GentleSpace GreenWarehouse
BY471X Leuchte für hohe Räume



GentleSpace GreenWarehouse
BY471X Leuchte für hohe Räume



GentleSpace GreenWarehouse
BY470X Leuchte für hohe Räume



GentleSpace GreenWarehouse
BY471X Leuchte für hohe Räume



GentleSpace GreenWarehouse
BY471X Leuchte für hohe Räume

Produktdetails



Sensorgehäuse mit integrierter
drahtloser Regelung

Zubehör



Ordercode 90047400



Ordercode 90048100



Ordercode 90866100



Ordercode 90867800

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Maximaler Dimmlevel	10%

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK07
Schutzart (IP)	IP65

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
------------------	---------------

Allgemeine Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	114 °
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Design Awards-Gewinnerzeichen	Design Award Gewinner 2014
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	D
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
Lichtregelung	ACW
Lichtquelle austauschbar	Ja

Initialkennwerte (IEC konform)

Initialer Farbraum	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Korr. Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstromtoleranz	+/-7%

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optische		Anzahl Vorschaltgeräte	Anzahl Lichtquellen
		Abdeckung/ Linse	Lampenfamiliencode		
32132400	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW SI	GC	GRN130S	1 Einheit	8
32133100	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW SI	GC	GRN130S	1 Einheit	8
32134800	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW SI	GC	GRN130S	1 Einheit	8
32135500	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW SI	GC	GRN130S	1 Einheit	8
32144700	BY470X GRN130S/840 NB PC ACW SI	PC	GRN130S	1 Einheit	8
32145400	BY470X GRN130S/840 MB PC ACW SI	PC	GRN130S	1 Einheit	8
32146100	BY470X GRN130S/840 WB PC ACW SI	PC	GRN130S	1 Einheit	8
32147800	BY470X GRN130S/840 HRO PC ACW SI	PC	GRN130S	1 Einheit	8
32136200	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW SI	GC	GRN170S	1 Einheit	12
32137900	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW SI	GC	GRN170S	1 Einheit	12
32138600	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW SI	GC	GRN170S	1 Einheit	12
32139300	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW SI	GC	GRN170S	1 Einheit	12
32148500	BY471X GRN170S/840 NB PC ACW SI	PC	GRN170S	1 Einheit	12
32149200	BY471X GRN170S/840 MB PC ACW SI	PC	GRN170S	1 Einheit	12
32150800	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW SI	PC	GRN170S	1 Einheit	12
32151500	BY471X GRN170S/840 HRO PC ACW SI	PC	GRN170S	1 Einheit	12
32140900	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW SI	GC	GRN250S	2 Einheiten	16
32141600	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW SI	GC	GRN250S	2 Einheiten	16
32142300	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW SI	GC	GRN250S	2 Einheiten	16
32143000	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW SI	GC	GRN250S	2 Einheiten	16
32152200	BY471X GRN250S/840 NB PC ACW SI	PC	GRN250S	2 Einheiten	16
32153900	BY471X GRN250S/840 MB PC ACW SI	PC	GRN250S	2 Einheiten	16
32154600	BY471X GRN250S/840 WB PC ACW SI	PC	GRN250S	2 Einheiten	16
32155300	BY471X GRN250S/840 HRO PC ACW SI	PC	GRN250S	2 Einheiten	16

Order Code	Full Product Name	Typ optische		Anzahl	Anzahl
		Abdeckung/ Linse	Lampenfamiliencode	Vorschaltgeräte	Lichtquellen
32156000	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW WH	GC	GRN130S	1 Einheit	8
32157700	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW WH	GC	GRN130S	1 Einheit	8
32158400	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW WH	GC	GRN130S	1 Einheit	8
32159100	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW WH	GC	GRN130S	1 Einheit	8
32168300	BY470X GRN130S/840 NB PC ACW WH	PC	GRN130S	1 Einheit	8
32169000	BY470X GRN130S/840 MB PC ACW WH	PC	GRN130S	1 Einheit	8
32170600	BY470X GRN130S/840 WB PC ACW WH	PC	GRN130S	1 Einheit	8
32171300	BY470X GRN130S/840 HRO PC ACW WH	PC	GRN130S	1 Einheit	8
32160700	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW WH	GC	GRN170S	1 Einheit	12
32161400	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW WH	GC	GRN170S	1 Einheit	12
32162100	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW WH	GC	GRN170S	1 Einheit	12
32163800	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW WH	GC	GRN170S	1 Einheit	12
32172000	BY471X GRN170S/840 NB PC ACW WH	PC	GRN170S	1 Einheit	12
32173700	BY471X GRN170S/840 MB PC ACW WH	PC	GRN170S	1 Einheit	12
32174400	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW WH	PC	GRN170S	1 Einheit	12
32175100	BY471X GRN170S/840 HRO PC ACW WH	PC	GRN170S	1 Einheit	12
32164500	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW WH	GC	GRN250S	2 Einheiten	16
32165200	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW WH	GC	GRN250S	2 Einheiten	16
32166900	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW WH	GC	GRN250S	2 Einheiten	16
32167600	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW WH	GC	GRN250S	2 Einheiten	16
32176800	BY471X GRN250S/840 NB PC ACW WH	PC	GRN250S	2 Einheiten	16
32177500	BY471X GRN250S/840 MB PC ACW WH	PC	GRN250S	2 Einheiten	16
32178200	BY471X GRN250S/840 WB PC ACW WH	PC	GRN250S	2 Einheiten	16
32179900	BY471X GRN250S/840 HRO PC ACW WH	PC	GRN250S	2 Einheiten	16

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode
32132400	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW SI	NB	BY470X
32133100	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW SI	MB	BY470X
32134800	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW SI	WB	BY470X
32135500	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW SI	HRO	BY470X
32144700	BY470X GRN130S/840 NB PC ACW SI	NB	BY470X
32145400	BY470X GRN130S/840 MB PC ACW SI	MB	BY470X
32146100	BY470X GRN130S/840 WB PC ACW SI	WB	BY470X
32147800	BY470X GRN130S/840 HRO PC ACW SI	HRO	BY470X
32136200	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW SI	NB	BY471X
32137900	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW SI	MB	BY471X
32138600	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW SI	WB	BY471X
32139300	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW SI	HRO	BY471X
32148500	BY471X GRN170S/840 NB PC ACW SI	NB	BY471X
32149200	BY471X GRN170S/840 MB PC ACW SI	MB	BY471X
32150800	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW SI	WB	BY471X
32151500	BY471X GRN170S/840 HRO PC ACW SI	HRO	BY471X
32140900	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW SI	NB	BY471X
32141600	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW SI	MB	BY471X
32142300	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW SI	WB	BY471X
32143000	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW SI	HRO	BY471X
32152200	BY471X GRN250S/840 NB PC ACW SI	NB	BY471X
32153900	BY471X GRN250S/840 MB PC ACW SI	MB	BY471X
32154600	BY471X GRN250S/840 WB PC ACW SI	WB	BY471X
32155300	BY471X GRN250S/840 HRO PC ACW SI	HRO	BY471X

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Produktfamiliencode
32156000	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW WH	NB	BY470X
32157700	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW WH	MB	BY470X
32158400	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW WH	WB	BY470X
32159100	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW WH	HRO	BY470X
32168300	BY470X GRN130S/840 NB PC ACW WH	NB	BY470X
32169000	BY470X GRN130S/840 MB PC ACW WH	MB	BY470X
32170600	BY470X GRN130S/840 WB PC ACW WH	WB	BY470X
32171300	BY470X GRN130S/840 HRO PC ACW WH	HRO	BY470X
32160700	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW WH	NB	BY471X
32161400	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW WH	MB	BY471X
32162100	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW WH	WB	BY471X
32163800	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW WH	HRO	BY471X
32172000	BY471X GRN170S/840 NB PC ACW WH	NB	BY471X
32173700	BY471X GRN170S/840 MB PC ACW WH	MB	BY471X
32174400	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW WH	WB	BY471X
32175100	BY471X GRN170S/840 HRO PC ACW WH	HRO	BY471X
32164500	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW WH	NB	BY471X
32165200	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW WH	MB	BY471X
32166900	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW WH	WB	BY471X
32167600	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW WH	HRO	BY471X
32176800	BY471X GRN250S/840 NB PC ACW WH	NB	BY471X
32177500	BY471X GRN250S/840 MB PC ACW WH	MB	BY471X
32178200	BY471X GRN250S/840 WB PC ACW WH	WB	BY471X
32179900	BY471X GRN250S/840 HRO PC ACW WH	HRO	BY471X

Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
32132400	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW SI	148 lm/W	13000 lm	88 W
32133100	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW SI	148 lm/W	13000 lm	88 W
32134800	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW SI	148 lm/W	13000 lm	88 W
32135500	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW SI	148 lm/W	13000 lm	88 W
32144700	BY470X GRN130S/840 NB PC ACW SI	148 lm/W	13000 lm	88 W
32145400	BY470X GRN130S/840 MB PC ACW SI	148 lm/W	13000 lm	88 W
32146100	BY470X GRN130S/840 WB PC ACW SI	148 lm/W	13000 lm	88 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
32147800	BY470X GRN130S/840 HRO PC ACW SI	148 lm/W	13000 lm	88 W
32136200	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW SI	153 lm/W	17000 lm	111 W
32137900	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW SI	153 lm/W	17000 lm	111 W
32138600	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW SI	153 lm/W	17000 lm	111 W
32139300	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW SI	153 lm/W	17000 lm	111 W
32148500	BY471X GRN170S/840 NB PC ACW SI	153 lm/W	17000 lm	111 W
32149200	BY471X GRN170S/840 MB PC ACW SI	153 lm/W	17000 lm	111 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
32150800	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW SI	153 lm/W	17000 lm	111 W
32151500	BY471X GRN170S/840 HRO PC ACW SI	153 lm/W	17000 lm	111 W
32140900	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW SI	152 lm/W	25000 lm	165 W
32141600	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW SI	152 lm/W	25000 lm	165 W
32142300	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW SI	152 lm/W	25000 lm	165 W
32143000	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW SI	152 lm/W	25000 lm	165 W
32152200	BY471X GRN250S/840 NB PC ACW SI	152 lm/W	25000 lm	165 W
32153900	BY471X GRN250S/840 MB PC ACW SI	152 lm/W	25000 lm	165 W
32154600	BY471X GRN250S/840 WB PC ACW SI	152 lm/W	25000 lm	165 W
32155300	BY471X GRN250S/840 HRO PC ACW SI	152 lm/W	25000 lm	165 W
32156000	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW WH	148 lm/W	13000 lm	88 W
32157700	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW WH	148 lm/W	13000 lm	88 W
32158400	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW WH	148 lm/W	13000 lm	88 W
32159100	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW WH	148 lm/W	13000 lm	88 W
32168300	BY470X GRN130S/840	148 lm/W	13000 lm	88 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
	NB PC ACW WH			
32169000	BY470X GRN130S/840 MB PC ACW WH	148 lm/W	13000 lm	88 W
32170600	BY470X GRN130S/840 WB PC ACW WH	148 lm/W	13000 lm	88 W
32171300	BY470X GRN130S/840 HRO PC ACW WH	148 lm/W	13000 lm	88 W
32160700	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW WH	153 lm/W	17000 lm	111 W
32161400	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW WH	153 lm/W	17000 lm	111 W
32162100	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW WH	153 lm/W	17000 lm	111 W
32163800	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW WH	153 lm/W	17000 lm	111 W
32172000	BY471X GRN170S/840 NB PC ACW WH	153 lm/W	17000 lm	111 W
32173700	BY471X GRN170S/840 MB PC ACW WH	153 lm/W	17000 lm	111 W
32174400	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW WH	153 lm/W	17000 lm	111 W
32175100	BY471X GRN170S/840 HRO PC ACW WH	153 lm/W	17000 lm	111 W
32164500	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW WH	152 lm/W	25000 lm	165 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
32165200	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW WH	152 lm/W	25000 lm	165 W
32166900	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW WH	152 lm/W	25000 lm	165 W
32167600	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW WH	152 lm/W	25000 lm	165 W
32176800	BY471X GRN250S/840	152 lm/W	25000 lm	165 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
	NB PC ACW WH			
32177500	BY471X GRN250S/840 MB PC ACW WH	152 lm/W	25000 lm	165 W
32178200	BY471X GRN250S/840 WB PC ACW WH	152 lm/W	25000 lm	165 W
32179900	BY471X GRN250S/840 HRO PC ACW WH	152 lm/W	25000 lm	165 W

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Farbe
32132400	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW SI	Silber
32133100	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW SI	Silber
32134800	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW SI	Silber
32135500	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW SI	Silber
32144700	BY470X GRN130S/840 NB PC ACW SI	Silber
32145400	BY470X GRN130S/840 MB PC ACW SI	Silber
32146100	BY470X GRN130S/840 WB PC ACW SI	Silber
32147800	BY470X GRN130S/840 HRO PC ACW SI	Silber
32136200	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW SI	Silber
32137900	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW SI	Silber
32138600	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW SI	Silber
32139300	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW SI	Silber
32148500	BY471X GRN170S/840 NB PC ACW SI	Silber
32149200	BY471X GRN170S/840 MB PC ACW SI	Silber
32150800	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW SI	Silber
32151500	BY471X GRN170S/840 HRO PC ACW SI	Silber
32140900	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW SI	Silber
32141600	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW SI	Silber
32142300	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW SI	Silber
32143000	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW SI	Silber
32152200	BY471X GRN250S/840 NB PC ACW SI	Silber
32153900	BY471X GRN250S/840 MB PC ACW SI	Silber
32154600	BY471X GRN250S/840 WB PC ACW SI	Silber
32155300	BY471X GRN250S/840 HRO PC ACW SI	Silber

Order Code	Full Product Name	Farbe
32156000	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW WH	Weiß
32157700	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW WH	Weiß
32158400	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW WH	Weiß
32159100	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW WH	Weiß
32168300	BY470X GRN130S/840 NB PC ACW WH	Weiß
32169000	BY470X GRN130S/840 MB PC ACW WH	Weiß
32170600	BY470X GRN130S/840 WB PC ACW WH	Weiß
32171300	BY470X GRN130S/840 HRO PC ACW WH	Weiß
32160700	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW WH	Weiß
32161400	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW WH	Weiß
32162100	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW WH	Weiß
32163800	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW WH	Weiß
32172000	BY471X GRN170S/840 NB PC ACW WH	Weiß
32173700	BY471X GRN170S/840 MB PC ACW WH	Weiß
32174400	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW WH	Weiß
32175100	BY471X GRN170S/840 HRO PC ACW WH	Weiß
32164500	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW WH	Weiß
32165200	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW WH	Weiß
32166900	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW WH	Weiß
32167600	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW WH	Weiß
32176800	BY471X GRN250S/840 NB PC ACW WH	Weiß
32177500	BY471X GRN250S/840 MB PC ACW WH	Weiß
32178200	BY471X GRN250S/840 WB PC ACW WH	Weiß
32179900	BY471X GRN250S/840 HRO PC ACW WH	Weiß

