



GreenWarehouse – langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä

GentleSpace GreenWarehouse

Tämän järjestelmän avulla varastojen suunnittelijat ja laitosten johtajat voivat saada aikaan merkittäviä energiasäästöjä. Laadukas ledivalaisinjärjestelmä integroidaan helppokäyttöiseen ja luotettavaan hallintaratkaisuun, jota käytetään verkon kautta. Kun olosuhteet työtiloissa muuttuvat, käyttäjät voivat itse langattomasti muuttaa asetuksia, kuten valaisimien himmennystä tai ajastusasetuksia. Valaisimet voidaan yhdistää ryhmiksi, ja ryhmien määrittäminen uudelleen ei edellytä laitemuutoksia, mikä pienentää käyttöönottokustannuksia. Järjestelmä tuottaa merkittäviä säästöjä ja on taatusti tulevaisuudenkestävä. Varastojärjestelmä on helposti ymmärrettävä, helppokäyttöinen ja käyttöliittymältään selkeä.

Hyödyt

- Edulliset käyttökustannukset, pieni investointi
- Yksi järjestelmä, joka toimii myös muissa Philipsin tuoteympäristöissä, joita ovat esimerkiksi GentleSpace gen2, Maxos LED ja Pacific LED
- Tulevaisuudenkestävä järjestelmä: valaistusasetusten langaton säätö ja nopea vyöhykkeiden uudelleenmäärittäminen, jos tilojen käyttö muuttuu

Ominaisuudet

- Valaistus- ja ajastusasetuksia voidaan määrittää tunnistin-, ryhmä- tai verkostokohtaisesti
- Erittäin turvallinen käyttää – viihtyvyydestä ja tuottavuudesta tinkimättä
- Langaton vyöhykkeiden uudelleenmäärittäminen, jonka voi tehdä käyttäjä itse
- Edistysellinen tunnistintekniikka mahdollistaa tunnistuksen jopa erittäin korkealta
- Järjestelmä soveltuu sekä uusiin rakennuksiin että jälkiasennuskohteisiin
- Erityiset varastoyksiköt; suurtilaukset

Käyttökohteet

- Varastointi
- Jakelukeskukset
- Lastausalueet

Spesifikaatiot

Tyyppi	BY470X (13 000 luumenin versio)
	BY471X (17 000 ja 25 000 luumenin versiot)
Valonlähde	Philips Fortimo LED Line 1R
Teho	BY470X: 108 W
	BY471X: 136 ja 205 W
Valovirta	BY470X: 13.000 lm
	BY471X: 17 000 ja 25 000 lm
Vastaava värilämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi	> 80
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70,000 tunnin käyttöikä
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	50,000 tunnin käyttöikä
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	25,000 tunnin käyttöikä
Ohjaimen vikaantumisaste	0.5 % 5 000 tunnissa
Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	-20...+45 °C

Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Himmennettävä (PSD)
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	DALI
Materiaali	Kotelo: painevalettua alumiinia
	Optiikka: PMMA
	Kupu: lasi, karkaistu
Väri	Hopeanharmaa (SI), valkoinen (WH)
	Muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
Optiikka	Kapea valokeila (NB)
	Keskileveä valokeila (MB)
	Leveä valokeila (WB)
	High-rack (HRO)
Lasi	Lasikupu (karkaistu, kirkas); saatavilla myös PC- tai PMMA-kupu
AsennusKäyttölämpötila	Y-ankkuri
a	Asennuskiinnike (lisävaruste)
Lisävarusteet	Asennuskiinnikkeet (BY470Z, BY471Z)
Huomautukset	Tuote voidaan tilata vain järjestelmänä

Lisätarvikkeet



Ordercode 90047400



Ordercode 90048100

Lisätarvikkeet



Ordercode 90866100



Ordercode 90867800

