



GreenWarehouse – kablosuz aydınlatma sistemi, enerji tasarrufunun kontrolünü size verir

GentleSpace GreenWarehouse

Bu özel sistem depo yöneticilerinin ve tesis müdürlerinin maksimum enerji tasarrufu elde etmesini kolaylaştırır. Kullanımı kolay ve güvenilir ağ bağlantılı kontrol çözümü ile son teknoloji LED'li aydınlatmayla sorunsuz entegre olur. Çalışma alanındaki koşul değiştiğinde, ışık ayarlama seviyeleri ve zamanlama gibi ayarlar son kullanıcılar tarafından kablosuz olarak değiştirilebilir. Aydınlatma armatürleri düzen içinde gruplar halinde düzenlenebilir ve bunların yeniden zonlanması için bir donanım değişikliği gerekmez bu sayede devreye alma maliyetleri azalır. Sistem LED'lerin gerçek verimliliğinin üzerinde tasarruf sağlar ve geleceğe dönüktür. Anlaşılması, tasarlanması ve kullanımı kolay GreenWarehouse kendisi basittir.

Faydaları

- Düşük yatırım için optimum işletim maliyetleri
- Philips ürün platformlarıyla (GentleSpace gen2, Maxos LED ve Pacific LED) birlikte çalışan TEK sistem.
- Geleceğe dönük sistem: Aydınlatma ayarlarını kablosuz ayarlama ve alan kullanımı değişimlerinde hızlı yeniden zonlama

Özellikler

- Farklı zamanlama seviyeleri ve zamanlamalar sensöre, gruba ve aydınlatma armatürü ağına göre ayarlanabilir
- Operatör güvenliği ve üretkenliğinde azalma olmaz
- Son kullanıcı tarafından kablosuz yeniden zonlama
- Çok yüksek uygulamalarda bile etkili varlık algılama için gelişmiş sensör teknolojisi
- Sistem hem yeni binalar hem de eski kurulumlar için uygundur
- Paket siparişler üzerinden özel depo kitleri

Uygulama


- Depolama
- Dağıtım merkezleri
- Çapraz yükleme tesisleri

Şartlar

Tip	BY470X (13.000 lm modeli) BY471X (17.000 ve 25.000 lm modelleri)
Işık kaynağı	Philips Fortimo LED Line 1R
Güç	BY470X: 108 W BY471X: 136 ve 205 W
Işık akısı	BY470X: 13.000 lm BY471X: 17.000 ve 25.000 lm
Renk Sıcaklığı	4000 K
Renksel Geriverim	> 80
İndeksi	
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saate kadar
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saate kadar
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saate kadar
Sürücü arıza oranı	5000 saat başına %0.5
Ortalama ortam sıcaklığı	+25 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Sürücü	Dahili
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Karartma	Dimleme (PSD)
Denetim sistemi girişi	DALI
Malzeme	Gövde: dökme alüminyum Optik sistem: PMMA Kapak: cam, temperlenmiş
Renk	Gümüş rengi (SI), beyaz (WH) Diğer RAL renkleri istek üzerine sağlanır
Optik sistem	Dar ışın (NB) Orta genişlikte ışın (MB) Geniş ışın (WB) Yüksek reyon (HRO)
Optik kapak	Cam kapak (temperlenmiş, şeffaf); opsiyonel PC veya PMMA kapak
Kurulum	Y-kıskaç Montaj desteği (opsiyonel)
Aksesuarlar	Montaj destekleri (BY470Z, BY471Z)
Açıklamalar	Ürün yalnızca bir sistem olarak sipariş edilebilir

ÜRÜN BİLGİLERİ



Entegre kablosuz kontrollü sensör
muhafazası

aksesuarlar



Ordercode 90047400



Ordercode 90048100



Ordercode 90866100



Ordercode 90867800



Ordercode 30204000

