



Svetelný zdroj:

Softone ESaver sviečkové

Úsporná žiarivka v tvare štandardnej sviečkovej žiarovky

Výhody

- Kvalita svetla a rozdelenie intenzity podľa vlnovej dĺžky podobné ako pri žiarovkách z opalizovaného skla
- Podstatne nižšia svietivosť' povrchu než u väčšiny existujúcich energeticky úsporných žiaroviek

Vlastnosti

- Jedinečná úroveň svetelného výkonu v porovnaní s veľkosťou žiarivky
- Takmer okamžitý neblinkavý štart (<1 sek.)
- Úroveň výstupného svetelného toku po 1 minúte od zapnutia dosahuje 95%
- Takmer konštantná úroveň svetelného toku (>80%) v rozsahu doporučovaných teplôt +5 až +55°C

Aplikácie


- Konštrukčne navrhnutá ako náhrada klasických žiaroviek v spotrebných výrobkoch
- Obzvlášť vhodná pre osvetľovacie aplikácie, kde sú žiarovky viditeľné
- Pre vonkajšie použitie sú potrebné svietidlá uzavretého typu
- Nehodí sa pre použitie spolu s elektronickými stmievačmi, elektronickými spínačmi alebo fotobunkami

Softone ESaver sviečkové

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	46.5 mm	126.0 mm	43 mm

