



Przystępne cenowo rozwiązanie dla świeczek i żyrandoli LED

CorePro LEDcandle

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Korzyści

- Energooszczędność do 80% w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niskie koszty utrzymania
- Łatwy wybór i instalacja

Cechy

- Natychmiastowe pełne światło: żarówki LED firmy Philips zapewniają pełen poziom jasności natychmiast po włączeniu
- Okres eksploatacji 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania UV i IR

Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy
- Hole, recepcje, miejsca wystawowe

CorePro LEDcandle

Wersje



LEDcandle B35NDFR RCA



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA





LED 60W P48 E27 WW FR ND
1SRT4 1



LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT





Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandle

Informacje ogólne	
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Kod barwy	Strumień Świetlny
		Temperatura Barwowa (Nom)		
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Kod barwy	Strumień Świetlny
		Temperatura Barwowa (Nom)		
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Certyfikaty i zastosowania

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh

