



**CorePro LEDcapsule
LV- For
applikasjonsbelysning
og dekorative
bruksområder.**

**CorePro LEDcapsule
LV er et fullgodt
alternativ til halogen.
Dette passer spesielt
godt for belysning i
hjemmet,
butikker,hoteller og
restauranter.**



Lyskilden er kompatibel m

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Fordeler

- Opp til 88% energibesparelse sammenlignet med halogen
- Bred kompatibilitet med mange forkoblinger
- Lavere vedlikeholdsutgifter

Funksjoner

- Enkel ettermontering
- Levetid på 15 000 timer
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer

Søknad

- Hoteller, restauranter, barer, kafeer
- Lobbyer, korridorer, trappehus, vaskerom, resepsjonsområder, skaparmaturer, skapbelysning




CorePro LEDcapsule LV

Versions



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

CorePro LEDcapsule LV

Generell informasjon	
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Line Frequency	- Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	Kapsel

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	G4
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	G4
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	G4
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert		Lysytelse
			fargetemperatur (nom)	Fargekode	
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	300 grad(er)	2700 K	827	205 lm
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	300 grad(er)	3000 K	830	215 lm
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	2700 K	827	470 lm
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 grad(er)	2700 K	827	205 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV	300 grad(er)	3000 K	830	215 lm

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert		Lysytelse
			fargetemperatur (nom)	Fargekode	
	1.8-20W GY6.35 830				
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	300 grad(er)	2700 K	827	315 lm
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	300 grad(er)	3000 K	830	330 lm
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	300 grad(er)	2700 K	827	210 lm
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	300 grad(er)	2700 K	827	115 lm
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	300 grad(er)	3000 K	830	120 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	1,8 W	20 W
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1,8 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	4,2 W	40 W
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	1,8 W	20 W

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	1,8 W	20 W
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	2,7 W	28 W
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	2,7 W	28 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen
			(nom.)
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-	80 °C
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-	80 °C
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 °C til 45 °C	90 °C
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	80 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	80 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	Nei
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	Nei
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Kun med bestemte dimmere
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Nei
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Matt
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2 kWh
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	5 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2,1 W	20 W
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 W	10 W
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 W	10 W

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperatur	Maksimal temperatur for innfatningen
			(nom.)
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-	85 °C
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-	85 °C
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	80 °C
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-	80 °C
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-	80 °C

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	Nei
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	Nei
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Kun med bestemte dimmere
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	Nei
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	Nei

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	3 kWh
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 kWh
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh

CorePro LEDcapsule LV

