



LEDspot – доступное решение на основе светодиодов для акцентного освещения

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 или E14 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Преимущества

- Теплый белый свет
- Энергосбережение до 80% по сравнению с галогенными лампами
- Снижение стоимости обслуживания
- Широкая совместимость с трансформаторами

Характеристики

- Простая замена
- Срок службы 15,000 часов
- Совместимы с с большим количеством диммеров
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов

Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе, музеи, магазины
- Холлы, коридоры, лестницы, туалеты, стойки регистрации, выставки, шкафы-витрины

CorePro LEDspot MV

Versions






LEDspot ESS 10W E27 R80
827-865 12D ND RCA



LEDspots RCA PAR16 GU10

Чертеж размеров



Product	D	C
ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	63 мм	102 мм
ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	63 мм	102 мм

Product	D	C
ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	80 мм	115 мм

Product	D	C
ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	50 мм	58 мм

CorePro LEDspot MV

Общая информация

Срок службы (часов)	15 000 часов
Номинальный срок службы	15 000 часов

Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	120 °
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Цикл переключения
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	E27	50 000
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	E27	50 000
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	E27	50 000
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	GU10	30 000

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная		
		цветовая температура (ном.)	Код цвета	Светоотдача
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	2700 K	827	980 лм
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	4000 K	840	980 лм
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	4000 K	840	1 150 лм

Order Code	Full Product Name	Коррелированная		
		цветовая температура (ном.)	Код цвета	Светоотдача
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	3000 K	830	720 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Время	
			включения (ном.)	Эквивалент мощности
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	9 В	0,5 s	70 В
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	9 В	0,5 s	70 В
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	10 В	0,5 s	80 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Время	
			включения (ном.)	Эквивалент мощности
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	7,5 В	0,4 s	-

Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса
		максимальная (ном.)
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	80 °C
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	80 °C
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса
		максимальная (ном.)
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	75 °C

Механические компоненты и корпус





CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы	Форма колбы
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	Матовый	R63
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	Матовый	R63
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	Матовый	R80

Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы	Форма колбы
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	-	PAR16

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
929002965887	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827	9 kWh
929002965987	ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840	9 kWh
929002966287	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	10 kWh
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	8 kWh



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2023, Август 2 - Данные для изменения