




产品说明

用于 MHN/CDM 灯的 HID 基础传动装置系统

齿轮箱是结合了电感镇流器、触发器以及补充电容的系统

优点

- Orthocyclic 绕线工艺限制了镇流器线圈的容量，减轻了重量并将镇流器功率损失降至最低
- 内置式触发器使系统不再需要外部触发器
- 内置式功率因数校正电容器使系统不再需要外部电容器
- 安装和布线简单便利。

特点

- 适用于镇流器的 Orthocyclic 绕线工艺
- 齿轮箱装备有螺钉端子排
- 安装过程中的接地设施（HID 标准镇流器）

应用


- 适用于采用陶瓷金卤灯或 CDM 光源的场所，如：商店、剧场/舞台、办公室、公共建筑及大厅
- 仅适用于室内。不适合安装于室外
- 在限制相对湿度的场所，HID 基本镇流器应限制在内置情况下使用

用于 MHN/CDM 灯的 HID 基础传动装置系统

Versions



二维绘图



Product
GBMHA 150L 300I TS/I

