



产品说明

用于 HPL and HPI(PLUS) 灯的 HID 基础镇流器

浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用

优点

- 受限的镇流器线圈容量，重量的减轻以及镇流器功率损失降至最低
- 安装和布线简单便利

特点

- Orthocyclic 绕线工艺
- 配备了螺钉端子排的镇流器按标准
- 安装过程中的接地设施 (HID 标准镇流器)

应用

- 适用于采用 HPL、HPI 以及 HPI (PLUS)光源的场所，如：工业照明、泛光照明、体育场所照明、商店照明、公共场所照明以及道路照明
- 在限制相对湿度的场所，HID 基本镇流器应限制在内置情况下使用


Versions



GPPR BCHPL

用于 HPL and HPI(PLUS) 灯的 HID 基础镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHLE 250L 200 TS	6.2 mm	64.5 mm	165.0 mm	144.0 mm	75.5 mm
BHLE 400L 200 TS	6.2 mm	64.5 mm	165.0 mm	144.0 mm	75.5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400L 202	6.3 mm	64.5 mm	150.0 mm	134.0 mm	75.5 mm

操作和电气

输入频率	50 Hz
纹频率	50 Hz

操作和电气

Order Code	Full Product Name	输入电压
913710102650	BHL 400L 202	230 V
913713017242	BHLE 250L 200 TS	220 V

Order Code	Full Product Name	输入电压
913713017342	BHLE 400L 200 TS	220 V

