




简易可靠的电感镇流器

HID-Basic Semi-Parallel ballasts for MHN/CDM lamps

HID 的基本半并行镇流器是浸渍 (HID 标准) 电磁镇流器金属卤化物和 CDM 灯的外部点火使用铜/铁。

优点

- 产品优势
- 受限的镇流器线圈容量，重量的减轻
- 安装和布线简单便利

特点


- Orthocyclic 绕线工艺
- 配备了螺钉端子排的镇流器按标准
- 安装过程中的接地设施 (HID 标准镇流器)
- 功率损失降至最低

应用

- 适用于采用 MHN/CDM 光源的场所，如：零售业、大堂、城市美化照明
- 在限制相对湿度的场所，HID 基本镇流器应限制在内置情况下使用


HID-Basic Semi-Parallel ballasts for MHN/CDM lamps

Versions



GPBR BCMH

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 35L 300I TS	6.2 mm	51.5 mm	117.0 mm	102.0 mm	57.1 mm

