



Mini 300 Cube – nappali hatás

Mini 300 Cube DBP300

A Mini 300 Cube egy rendkívül hatékony, alacsony káprázást nyújtó süllyesztett lámpatest, melyet kifejezetten előtetők alá terveztek. A magas hatásfokot az optika szabadalmaztatott bevonata (mely a fény 97%-át visszaveri) és a CDM-TD 150W 4200K fényforrás biztosítja. A fényforrás és a fehér bevonatú reflektor ilyen kombinációja hívogató atmoszférát teremt 96-os színvisszaadással. A Mini 300 Cube egyenletes fényeloszlást biztosít aszimmetrikus vagy kétirányú fénysugárral, mely kiváló megvilágítást hoz létre ipari és kiskereskedelmi alkalmazásokban. A lámpatestcsalád süllyesztett (DBP300), mennyezetre szerelt (DCP300), oszlopra illetve falra szerelt (DGP300) változatokból áll. A Mini 300 családon belül van egy speciális fényvető típus is (Mini 300 Stealth).

Előnyök

- A magas fényhasznosítású, alacsony káprázást biztosító süllyesztett lámpatest nappali fényhatást nyújt előtetőkben
- Egyenletes fényeloszlást biztosít aszimmetrikus vagy kétirányú fénysugárral, mely kiváló megvilágítást hoz létre ipari és kiskereskedelmi alkalmazásokban
- A magas hatásfokot az optika szabadalmaztatott bevonata (mely a fény 97%-át visszaveri) és a CDM-TD 150W 4200K fényforrás biztosítja

Szolgáltatások

- CDM-TD lámpa
- Fehér bevonatú reflektor
- Aszimmetrikus vagy kétirányú sugárzási szög
- CRI 96
- Süllyesztett, felületre szerelhető és oszlopra vagy falra szerelhető változatok

Mini 300 Cube DBP300

Alkalmazás


- Szerelőműhelyek, tetővel fedett területek
- Közterek
- Üzletek
- Ipar

termékjellemzők

Típus	DBP300 (álmennyezeti)
Fényforrás	Kisülő fényforrás: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (K vagy 830, 942 színhőmérséklet)
Előtét (beépített)	Elektromagnetikus (kisveszteségű), 230 V / 50 Hz: - Párhuzamos kompenzált (IC) Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronikus (EB), nem elérhető a CDM-T változathoz
Optika	Aszimmetrikus, keskenyen sugárzó (A-NB) Aszimmetrikus, közepesen sugárzó (A-MB) Aszimmetrikus, szélesen sugárzó (A-WB), nem elérhető a CDM-T 250 W fényforrásokhoz Szimmetrikus, szélesen sugárzó (S-WB) Szimmetrikus, szélesen sugárzó, kétirányú (S-WB-BD)
Optikai bura	Síküveg
Opciók	Azonnal újragyújtó változat (HR), CDM-TD 150 W fényforráshoz Optikai bura: átlátszó (TB) és matt (GF), a matt nem rendelhető a CDM-T 250 W fényforrásokhoz Kiegészítő fényforrás (AUX), azonnali újragyújtás a nagynyomású fényforrás melegedése alatt Speciális bevonat (SWP), mely ellenáll a klóros környezetnek (pl.: medencék) Matt üveg (speciálisan bemutatótermekhez), nem elérhető a CDM-T fényforrásokhoz

Anyagok és bevonat	Ház: fröccsöntött alaplemez mélyhúzott alumínium tetővel Üveg: hődedzett üveg Tömítés: szilikongumi, hőálló Szerelőkeret: galvanizált acél, fehérre festett
Szín	Festett (WH) Ezüst (SI), fekete (BK), szürke (GR) vagy más RAL színek kérésre elérhetők
Szerelés	Süllyesztve A süllyesztőkeret (kivágási méret: 360 mm négyzetes) külön csomagban van a lámpatesthez Elektromos csatlakozás elővezetékezett kábellel és dugallal
Karbantartás	Az előtétüveg kinyitása után a fényforrás hozzáférhető
Kiegészítő elemek	Átlátszó bura (TB)
Megjegyzés	Fényforrással és minden szükséges szerelőelemmel, kombiként szállítjuk (MR) Oszlopra (DGP300) és felületre szerelt (DCP300) változatok elérhetők
Fő alkalmazások	Benzinkutak, előtetők, közösségi terek, ipar

Termék részletei



A keret 360mm-es négyzetes
kivágásba illeszthető be

Mini 300 Cube DBP300

