



Mini 300 Cube – vizibilitate ca în timpul zilei

Mini 300 Cube DBP300

Mini 300 Cube este un corp de iluminat încastrat extrem de eficient, cu strălucire redusă, proiectat special pentru iluminatul cu distribuție inferioară a fluxului luminos. Acest nivel de eficiență este atins datorită unui sistem optic patentat (care reflectă 97% din lumină) și a unei lămpi CDM-TD 150 W 4200 K. Combinația dintre această lampă și reflectorul alb creează o atmosferă îmbietoare cu un indice de redare a culorii de 96. Mini 300 Cube oferă o distribuție uniformă a luminii, cu un fascicul asimetric sau bi-direcțional, ce creează un iluminat de excepție pe obiecte verticale, precum pompe de benzină, mașini sau mărfuri aflate pe rafturi (magazine). Gama conține versiuni care pot fi montate încastrate (DBP300), aparent (DCP300), pe stâlpi sau pe perete (DGP300). În familia de produse Mini 300 este inclusă de asemenea o versiune specială cu rol de proiector (Mini 300 Stealth).

Beneficii

- Creates a daylight impression with an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting in canopies
- Uniform light distribution with asymmetrical or bi-directional beam for outstanding illuminance in industrial and retail environments
- Inviting atmosphere thanks to CDM-TD lamp with excellent color rendering and white-coated reflector

Caracteristici

- CDM-TD lamp
- White-coated reflector
- Asymmetrical or bi-directional beam
- CRI 96
- Versions for recessed, surface and post/wall mounting

Mini 300 Cube DBP300

Cerere

- Service stations, areas with overhead canopies
- Public areas
- Retail
- Industry

Specificații

Tip	DBP300 (versiune cu montare încastrată)
Sursa de lumină	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Lampă inclusă	Da (K sau culoarea luminii 830/942)
Aparataj (integrat)	Electro magnetic (pierderi reduse), 230 sau 240 V / 50 Hz: - Paralel compensat (IC) Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Electronic (EB)
Sistem optic	Distribuție asimetrică îngustă (A-NB) Distribuție asimetrică, medie (A-MB) Distribuție asimetrică, largă (A-WB), nu pentru lămpile CDM-T 250 W Distribuție simetrică, largă (S-WB) Distribuție simetrică, largă, bidirecțională (S-WB-BD)
Capac optic	Sticlă plată
Opțiuni	Ignitor cu reaprindere la cald (HR), doar pentru versiunile cu lămpi CDM-TD 150 W Capac optic: bulb transparent (TB) și sticlă mată (GF), nu pentru versiunile cu lampă CDM-T 250 W Lampă auxiliară (AUX) care asigură lumină instant până la încălzirea sursei HID Versiune cu înveliș special (SWP) pentru piscină

Materiale și finisaje	Carcasă: placă terminală formată prin injecție, cu înveliș adânc din aluminiu Sticlă: întărită termic Garnitură de etanșare: cauciuc din silicon, rezistent termic Cadru de montaj: oțel galvanizat, vopsit în alb
Culoare	Alb (WH) Argintiu (SI), negru (BK), gri (GR) sau alte culori RAL sunt disponibile la cerere
Instalare	Montare încastrată în tavan Rama de montaj încastrat (dimensiune 360 mm pătrat) este livrată separat de corpul de iluminat Conexiune electrică asigurată prin cabluri pre-cablate și priză, livrate împreună cu corpul de iluminat
Mentenanță	Acces direct la lampă prin îndepărtarea geamului frontal
Accesorii	Glob transparent (TB), plăcuță de umplere
Remarci	Corpurile de iluminat sunt gata de instalat; lampa și cadrul de montare (MR) sunt incluse
Aplicații principale	Stații de benzină, zone acoperite cu bolte, spații publice, magazine din domeniul retail

Detalii produs



Rama se fixează în decuparea de 360 mm pătrați

Mini 300 Cube DBP300

