



# Mini 300 Cube – de indruk van daglicht

## Mini 300 Cube DCP300

Mini 300 Cube is een uiterst efficiënte, nauwelijks verblindende armatuur die speciaal is ontworpen voor downlighting. De efficiency wordt verkregen met een gepatenteerde optische coating (die 97% van het licht reflecteert) en door toepassing van bijvoorbeeld de CDM-TD 150 W 4200 K lamp. De combinatie van deze lamp en de witte coating van de reflector geeft een uitnodigende atmosfeer met een kleurweergave van 96. Mini 300 Cube levert een uniforme lichtverdeling met een asymmetrische of bidirectionele bundel die uitstekende verlichtingssterkten biedt in industriële en winkelomgevingen. De reeks omvat uitvoeringen voor verzonken (DBP300) en opbouwmontage (DCP300). Binnen de productenfamilie Mini 300 is er ook een speciale schijnwerpersversie (Mini 300 Stealth).

### Voordelen

- Zeer efficiënt armatuur met lage verblinding
- Gelijkmatic lichtbeeld
- Goede kleurweergave en wit gecoate reflector

### Kenmerken

- CDM-TD-lamp
- Reflector met witte coating
- Asymmetrische of bidirectionele bundel
- CRI 96
- Uitvoeringen voor verzonken, opbouw- en mast/wandmontage

### Toepassing

- Benzinestations, overkapte ruimten
- Openbare ruimten
- Detailhandel

### Specificaties

## Mini 300 Cube DCP300

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>               | DCP300 (opbouwuitvoering)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lichtbron</b>          | HID:<br>- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W<br>- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W                                                                                                                                                                |
| <b>Lamp meegeleverd</b>   | Ja (K of lichtkleur 830 of 942)                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VSA (geïntegreerd)</b> | Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 240 V / 50 Hz:<br>- Parallel gecompenseerd (IC)<br>Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:<br>- Elektronisch (EB)                                                                                             |
| <b>Optiek</b>             | Asymmetrische, smalle bundel (A-NB)<br>Asymmetrische, middelbrede bundel (A-MB)<br>Asymmetrische, brede bundel (A-WB), niet voor uitvoering met CDM-T 250 W lamp<br>Symmetrische, brede bundel (S-WB)<br>Symmetrische, brede bundel, bidirectioneel (S-WB-BD) |
| <b>Lichtkap</b>           | Vlak glas                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opties</b>             | Lichtkap: transparante kom (TB) en matglas (GF), niet voor uitvoering met CDM-T 250 W lamp<br>Hulp lamp (AUX), voor direct licht tijdens opwarmfase van HID-lamp<br>Speciale gecoate uitvoering voor zwembaden (SWP)                                          |

|                                   |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal en afwerking</b>     | Behuizing: spuitgegoten basisplaat met kap van diepgetrokken aluminium<br>Glas: thermisch gehard<br>Pakking: siliconenrubber, warmtebestendig                            |
| <b>Kleur</b>                      | Wit (WH)<br>Zilver (SI), zwart (BK), grijs (GR) of overige RAL-kleuren leverbaar op aanvraag                                                                             |
| <b>Installatie</b>                | Plafondmontage<br>Opbouwframe wordt afzonderlijk geleverd bij de armatuur<br>Elektrische aansluiting door middel van Wieland-insteekverbinding, geleverd bij de armatuur |
| <b>Onderhoud</b>                  | Toegang tot de lamp door openen van frontglas                                                                                                                            |
| <b>Accessoires</b>                | Transparante kom, pendelbeugels                                                                                                                                          |
| <b>Opmerkingen</b>                | Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; lamp en installatiemateriaal meegeleverd                                                                                   |
| <b>Belangrijkste toepassingen</b> | Benzinestations, overkapte ruimten, openbare gebieden, winkels                                                                                                           |

## Productgegevens



Voor opbouwmontage wordt de DCP300 geleverd met een speciaal frame/speciale scharnierplaat die/dat in elke richting op de beugel kan worden aangesloten, zodat de installatie snel en zonder fouten kan worden uitgevoerd



Voor opbouwmontage wordt de DCP300 geleverd met een speciaal frame/speciale scharnierplaat die/dat in elke richting op de beugel kan worden aangesloten, zodat de installatie snel en zonder fouten kan worden uitgevoerd

