



Mini 300 Cube – impressão de luz do dia

Mini 300 Cube DCP300

A Mini 300 Cube é uma luminária encastrada de baixo brilho e extremamente eficiente especialmente concebida para luz descendente sob cobertas. Esta eficiência é conseguida através de um revestimento da óptica patenteado (que reflecte 97% da luz) e da utilização de uma lâmpada CDM-TD 150 W 4200 K. A combinação desta lâmpada e o reflector revestido a branco cria um ambiente convidativo com um rendimento de cor de 96. A Mini 300 Cube proporciona uma distribuição de luz uniforme, com um feixe assimétrico ou bidireccional criando iluminâncias excepcionais sobre objectos verticalmente orientados, como bombas de combustível, carros ou artigos em gôndolas (lojas). A gama abrange versões para montagem encastrada, à superfície, em postes e na parede. No âmbito da família de produtos Mini 300, há igualmente uma versão de projector dedicada (Mini 300 Stealth).

Benefícios

- Creates a daylight impression with an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting in canopies
- Uniform light distribution with asymmetrical or bi-directional beam for outstanding illuminance in industrial and retail environments
- Inviting atmosphere thanks to CDM-TD lamp with excellent color rendering and white-coated reflector

Características

- Lâmpada CDM-TD
- Reflector com revestimento branco
- Feixe assimétrico ou bidireccional
- CRI 96
- Versões para montagem encastrada, em superfície e poste/parede

Mini 300 Cube DCP300

Aplicação

- Estações de serviço, áreas com estruturas superiores
- Zonas públicas
- Revenda

Especificações

Type	DCP300 (versão de montagem em superfície)
Light source	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Lamp included	Yes (K or light color 830 or 942)
Gear (integrated)	Electro magnetic (low loss), 230 or 240 V / 50 Hz: - Parallel compensated (IC) Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Electronic (EB), not for CDM-T lamp version
Optic	Asymmetrical, narrow beam (A-NB) Asymmetrical, medium beam (A-MB) Asymmetrical, wide beam (A-WB), not for CDM-T 250 W lamp version Symmetrical, wide beam (S-WB) Symmetrical, wide beam, bi-directional (S-WB-BD)
Optical cover	Flat glass
Options	Optical cover: transparent bowl (TB) and frosted glass (GF), not for CDM-T 250 W lamp version Lâmpada auxiliar (AUX) que fornece luz imediata durante a fase de aquecimento da lâmpada HID Special coating (SWP) to cope with chlorine environments (e.g. swimming pools) Vidro fosco (dedicado, por exemplo, para salões de exposição), não destinado às versões de lâmpadas CDM-T

Materials and finishing	Housing: injection-moulded base plate with deep-drawn aluminum hood Glass: thermally hardened Gasket: silicone rubber, heat-resistant
Color	White (WH) Silver (SI), black (BK), grey (GR) or other RAL colors available on request
Installation	Montagem no tecto A estrutura de montagem em superfície é entregue em separado com a luminária Ligação eléctrica através de ficha e tomada Wieland, fornecidas com a luminária
Maintenance	Lamp access by opening the front glass
Accessories	Semi-globo transparente, suportes de suspensão
Remarks	Fornecido em formato de pacote combinado completo com a lâmpada e todas as peças necessárias para a montagem (K) Versões dedicadas disponíveis para montagem em poste (DGP300) e encastrada (DBP300)
Main applications	Estações de serviço, áreas com compartimentos superiores, áreas públicas, revenda

Detalhes do produto



Para montagem à superfície, a DCP300 é fornecida com uma chapa de estrutura/dobradiça especial que liga ao suporte em qualquer direcção, fazendo com que a instalação seja rápida e à prova de tudo.



Mini 300 Cube DCP300

