



Mini 300 Cube – dojem přirozeného světla

Mini 300 Cube DGP300

Mini 300 Cube je vysoce účinné svítidlo s nízkým oslněním speciálně navržené pro stropní osvětlení. Jeho vysoké účinnosti je dosaženo speciální optickou vrstvou, která odráží 97 % světla, a použitím výbojek CDM-TD 150 W 4200 K. Kombinace tohoto zdroje a bíle lakovaného reflektoru vytváří přitažlivou atmosféru s indexem barevného podání 96. Mini 300 Cube má rovnoměrnou vyzařovací charakteristiku s asymetrickým nebo dvousměrným paprskem vytvářejícím výjimečné osvětlení v průmyslových a obchodních prostorách. Řada obsahuje verze pro zapuštění (DBP300), povrchovou montáž (DCP300) a montáž na sloup/stěnu (DGP300). V rámci produktové řady Mini 300 je k dispozici také speciální světlometná verze (Mini 300 Stealth).

Výhody

- Creates a daylight impression with an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting in canopies
- Uniform light distribution with asymmetrical or bi-directional beam for outstanding illuminance in industrial and retail environments
- Inviting atmosphere thanks to CDM-TD lamp with excellent color rendering and white-coated reflector

Vlastnosti

- Zdroj světla CDM-TD
- Bíle lakovaný reflektor
- Asymetrický nebo dvousměrný paprsek
- CRI 96
- Verze určené pro zapuštěnou montáž, přísazenou montáž a montáž na sloup/zed'

Mini 300 Cube DGP300

Aplikace


- Čerpací stanice
- Veřejná prostranství
- Parkoviště
- Bezpečnostní osvětlení
- Nákupní centra

Specifikace

Typ	DGP300 (verze pro montáž na sloup)
Světelný zdroj	Výbojky: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Včetně zdroje	Ano (K nebo barva světla 830 nebo 942)
Předřadník (integrovaný)	Elektromagnetický (nízkofrekvenční), 230 nebo 240 V / 50 Hz: - Paralelně kompenzovaný (IC) Elektronický, 220–240 V / 50–60 Hz: - Elektronický (EB)
Optika	Asymetrická, úzký paprsek (A-NB) Asymetrická, střední paprsek (A-MB) Asymetrická, široký paprsek (A-WB), ne pro verzi s výbojkou CDM-T 250 W
Kryt optiky	Ploché sklo
Volitelné	Pomocná žárovka (AUX) poskytující okamžité světlo během náběhu výbojky Zapalovač pro znovuzápal (HR), pouze pro verzi s výbojkou CDM-TD 150 W Kryt optiky: čirý kryt (TB) a mléčné sklo (GF), ne pro verzi s výbojkou CDM-T 250 W

Materiály a povrchové úpravy	Těleso: injekčně vstřikovaná základní deska s hluboce taženým hliníkovým krytem Sklo: tepelně tvrzené Těsnění: silikonová guma, odolná vůči teplotě
Barva	Bílá (WH) Stříbrná (SI), černá (BK), šedá (GR). Další barvy RAL k dispozici na požádání
Instalace	Montáž na sloup (max. ø 60 mm) a na stěnu Integrovaná montážní příruba je standardně dodávána ve vertikální poloze pro montáž na sloup. Může být namontována ve vodorovné poloze v kombinaci s konzolou na stěnu nebo výložníkem ve tvaru T
Údržba	Přístup ke zdroji otevřením předního skla
Příslušenství	Konzoly na stěnu, výložníky ve tvaru T. Obojí v různých velikostech
Poznámky	Svídla jsou připravena k okamžité instalaci; včetně zdroje a instalačního materiálu
Hlavní použití	Čerpací stanice, veřejná prostranství, městské zóny, parkoviště, bezpečnostní osvětlení, obchodní centra

Detaily o výrobku



Mini 300 Cube DGP300

