



Mini 300 Cube – luo päivänvalon vaikutelman

Mini 300 Cube DGP300

Mini 300 Cube on erittäin tehokas matalan häikäisyn valaisin, joka on suunniteltu erityisesti downlight-valaistukseen. Tehokkuus saavutetaan erityisellä optiikan pinnoitteella, joka heijastaa 97 % valosta sekä käyttämällä CDM-TD 4200 K:n lamppuja (Ra 96). Tämä lampun ja valkoiseksi pinnoitetun heijastimen yhdistelmä luo kutsuvan tunnelman. Mini 300 Cube tuottaa tasaisen valonjaon ja sillä on epäsymmetrinen tai kaksisuuntainen keila, joka luo upean valaistuksen teollisuus- ja myymäläympäristöihin. Sarjassa on uppoasennettavia (DBP300), pinta-asennettavia (DCP300) ja pylväs-/seinäasennettavia (DGP300) malleja. Mini 300 -tuoteperheessä on myös mallikohtainen valonheitinversio (Mini 300 Stealth).

Hyödyt

- Päivänvalovaikutelma erittäin tehokkaalla häikäisemättömällä valaisimella, joka on suunniteltu erityisesti kohdevalaistukseen katoksissa
- Epäsymmetrisen tai kaksisuuntaisen valokeilan yhtenäinen valonjako soveltuu erinomaisesti teollisiin ympäristöihin ja myymälöiden valaistukseen
- CDM-TD-lampun erinomainen värintoisto ja valkoinen heijastin luovat houkuttelevan tunnelman

Ominaisuudet

- CDM-TD-lamppu.
- Valkoinen heijastin.
- Epäsymmetrinen tai kaksisuuntainen valokeila.
- CRI 96
- Versiot uppo-, pinta- ja pylväs/seinäasennukseen.

Mini 300 Cube DGP300

Käyttökohteet

- Huoltoasemat
- Julkiset alueet
- Pysäköintialueet
- Turvallisuusvalaistus
- Ostoskeskukset

Spesifikaatit

Tyyppi	DGP300 (tolppa-asennettava)
Valonlähde	Purkauslamput: - 1xMASTERColour CDM-TD/RX7s/70, 150 W - 1xMASTERColour CDM-T/G12/ 250 W
Valonlähde mukana	Kyllä (K tai valon väri 830 tai 942)
Liitäntälaitte (integroitu)	Konventionaalinen 230 V / 50 Hz: - Rinnakkainen kompensoitu, IC - Elektroninen (EB), 220 - 240 V / 50 - 60 Hz - Elektroninen (EB)
Optiikka	Epäsymmetrinen kapea valokeila (A-NB) Epäsymmetrinen keskisuuri valokeila (A-MB) Epäsymmetrinen leveä valokeila (A-WB), ei CDM-T 250 W
Kupu	Tasolasi
Lisävarusteet	Lisälamppu (AUX) antaa välitöntä valoa HID-lampun lämpenemisen aikana Pikajälleensytytys (HR), vain CDM-TD 150 W Optiikkalevy: läpinäkyvä kupu (TB) ja huurrelasi (GF), ei CDM-T 250 W

Materiaalit ja pintakäsittely	Runko: ruiskupuristettu aluslevy, jossa syvä alumiinikupu Lasi: lämpökarkaistu Tiiviste: lämmönkestävää silikonikumia
Väri	Valkoinen (WH) Hohea (SI), musta (BK), harmaa (GR) tai muita RAL-värejä saatavana tilauksesta
Asennus	Asennus pylvään päähän ja seinäasennus Integroitu asennuslaite toimitetaan vakiona pystysuorassa asennossa pylvään päähän asennusta varten. Se voidaan asentaa vaakasuoraan asentoon seinäkiinnikkeen tai tolpan T-kappaleen avulla.
Ylläpito	Lamppuun pääsee käsiksi avaamalla etulasi
Lisävarusteet	Seinäkiinnikkeet ja tolpan T-kappaleet kahta eri kokoa
Huomautukset	Valaisimet ovat valmiita asennettavaksi; mukana lamppu ja asennustarvikkeet
Käyttökohteita	Huoltoasemat, julkiset alueet, kaupunkialueet, pysäköintialueet, turvallisuusvalaistus, ostoskeskus

